


Tube

LED

Kestävä ja kustannustehokas Tube on monien käyttökohteiden valaisin.

Läpijohtotettu tiivis Tube on helppo asentaa ja sopii erinomaisesti valaisemaan autotalleja, pysäköintihalleja tai ulkovarastoja.



”Kustannustehokas valaisin moniin eri käyttökohteisiin.”



Rakenne





- › Polykarbonaattirunko ja -kupu
- › Kiinnityssalvat ruostumatonta terästä
- › Kiinteät ledit, ei vaihdettavissa
- › IP65, IK08
- › 4000 K, Ra>80
- › Käyttöympäristön lämpötila -30 °C – +45 °C
- › Led-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T_a=25 °C

Ohjaustavat

- › On/off
- › DALI

Asennus

- › Asennetaan kattoon tai ripustuskiiskoon
- › Läpijohtotettu, kytkentämahdollisuus valaisimen molemmissa päissä



Sulakemitoitukset	B10	B16	C10	C16
TU12.4000	11	18	18	30
TU12.4000ED	10	17	16	28
TU15.6000	21	34	35	57
TU15.6000ED	6	10	10	16

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Valovirta
Tube								
43 611 83	TU12.4000	TU12.4000 IP65 40W 840 PC O	40W	2,4	1265	130	90	4000 lm
43 611 84	TU12.4000ED	TU12.4000ED IP65 40W 840 PC O DALI	40W	2,6	1265	130	90	4000 lm
43 611 85	TU15.6000	TU15.6000 IP65 60W 840 PC O	60W	2,8	1565	130	90	6000 lm
43 611 86	TU15.6000ED	TU15.6000ED IP65 60W 840 PC O DALI	60W	3,0	1565	130	90	6000 lm