

# Velox Deco

LED



ALDD180NU/DW

ALDD240PU/DW +  
ALDD240PU-SMF



Velox Deco är en LED-panel som har ljuset upphöjt i armaturen för att ge ett mjukare ljus. Velox Deco erbjuder även tillbehör som gör panelen till en otroligt stilren och smidig utanpåliggande armatur som allmänbelysning både i hem och offentligmiljö.

## DualWhite

Enstos armaturer med DualWhite är utrustade med valmöjlighet att välja mellan 3000 K och 4000 K på en och samma armatur.



Dual  
White

1 Armatur  
2 Färgtemperaturer

## DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

## Dimming

Ensto kan erbjuda belysningsarmaturer för de flesta styrsystemen som finns på marknaden t.ex. 1-10V, Switch Dim, DALI, PIR och Radar som är några exempel på möjligheter att reglera & kontrollera belysningen så att den passar dina lokaler och behov.

"Velox Deco - Lika användbar infälld som utanpåliggande."



ALDD180PU/DW






ALDD180PU-SMF / ALDD180NU-SMF

### Konstruktion

- › Stomme av vit pulverlackerad aluminium
- › Frontpanel av ljusspridande opalskiva
- › Utanpåliggande modeller har fästplattor av stål
- › Dimbar (triac) LED-driver ingår
- › Infällda modeller också med DALI-driver
- › Modeller:  
Totaleffekter 8W, 11W och 14W, se ljusflödet i tabellen  
3000 K/4000 K, väljs med armaturens kopplingsplint  
Ra > 80, effektfaktor 0,92  
Drifttemperatur - 20 °C – + 30 °C  
LED-armaturens livslängd 50 000 h (L70),  
T<sub>a</sub>=25 °C

### Montering

- › Utanpåliggande och infällt montage
- › -o- 2x1,5 mm<sup>2</sup>, separat kopplingsdosa ingår



E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Socket	Kg	Håltagning	Ljusflöde
<b>Fyrkantig</b>							
70 174 62	ALDD180NU/DW	ALDD180NU IP44 11W 830/840 VIT	11W	LED	0,5	170 x 170 mm	820 lm
<b>Fyrkantig, DALI</b>							
70 188 58	ALDD180NUED/DW	ALDD180NU/DW IP44 11W DALI VIT	11W	LED	0,5	170 x 170 mm	820 lm
<b>Rund</b>							
70 174 60	ALDD120PU/DW	ALDD120PU IP44 8W 830/840 VIT	8W	LED	0,2	Ø 110 mm	500 lm
70 174 64	ALDD180PU/DW	ALDD180PU IP44 11W 830/840 VIT	11W	LED	0,4	Ø 170 mm	820 lm
70 174 66	ALDD240PU/DW	ALDD240PU IP44 14W 830/840 VIT	14W	LED	0,6	Ø 230 mm	1170 lm
<b>Rund, DALI</b>							
70 188 57	ALDD120PUED/DW	ALDD120PU/DW IP44 8W DALI VIT	8W	LED	0,2	Ø 110 mm	500 lm
70 188 59	ALDD180PUED/DW	ALDD180PU/DW IP44 11W DALI VIT	11W	LED	0,4	Ø 170 mm	820 lm
70 188 60	ALDD240PUED/DW	ALDD240PU/DW IP44 14W DALI VIT	11W	LED	0,6	Ø 230 mm	1170 lm
<b>Ramar för utanpåliggande montage</b>							
70 174 61	ALDD180NU-SMF	ALDD180NU utanpåliggande ram			0,3		
70 174 63	ALDD180PU-SMF	ALDD180PU utanpåliggande ram			0,2		
70 174 65	ALDD240PU-SMF	ALDD240PU utanpåliggande ram			0,3		