

Viva

LED

Koe ulkovalaistuksen uusi aikakausi Vivan avulla, missä innovaatiot ja käytännöllisyys yhdistyvät saumattomasti. Viva-julkisivuvalaisin ei ole ainoastaan tyylikäs, vaan myös käytännöllinen ratkaisu, varustettuna integroiduilla sähköpistorasioilla, pitkäikäisillä komponenteilla ja vaihdettavalla värilämpötilalla.

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual
White

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa



“VIVA - Virtaa, Valoa
ja Valinnanvapautta!”



VIVA12.SGH/DW





VIVA12.SWH/DW

Rakenne

- › Runko alumiinivalua
- › Väriämpötila voidaan valita sekä ylä- ja alavaloa ohjata liitännälaitteen DIP-kytkimestä
- › Valaisimen ottoteho 10W, kokonaisvalovirta 1200 lm (400 lm ylävalo, 800 lm alavaloo)
- › Ylävalo on/off valittavissa dippikytkimestä
- › Ra>80, tehokerroin 0,92
- › Käyttöympäristön lämpötila - 40 °C - + 25 °C
- › LED-moduulin elinikä T_a=25 °C: 100 000 h (L80)

Asennus

- › Seinäpintaan
- › Jousiliitinkytkentärima 3x1,5 mm² - 3x2,5 mm²
- › Pistorasia: Kaksiosainen schuko-pistorasia 16A/250V



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
Viva						
45 033 71	VIVA12.GH/DW	VIVA GH 10W 830/840 IP44	LED	0,95	1200 lm	Harmaa
45 033 73	VIVA12.WH/DW	VIVA WH 10W 830/840 IP44	LED	0,95	1200 lm	Valkoinen
Viva pistorasialla						
45 033 72	VIVA12.SGH/DW	VIVA SGH 10W 830/840 IP44	LED	1,0	1200 lm	Harmaa
45 033 74	VIVA12.SWH/DW	VIVA SWH 10W 830/840 IP44	LED	1,0	1200 lm	Valkoinen

