



Viva

LED

Fasadarmaturen Viva förenar en smidig design med flera tekniska lösningar. Armaturen ger ett snyggt och behagligt ljus samtidigt som den kan förses med integrerade eluttag.



DualWhite

Enstos armaturer med DualWhite är utrustade med valmöjlighet att välja mellan 3000 K och 4000 K på en och samma armatur.



Dual
White

1 Armatur
2 Färgtemperaturer



"Viva - belysning
och effekt!"



VIVA12.SGH/DW





VIVA12.SWH/DW

Konstruktion

- › Stomme av gjuten aluminium
- › Färgtemperatur justeras via DIP
- › Effekt: 10W, ljusflöde 1200 lm (400 lm upp / 800 lm ner)
- › Uppljus kan stängas av
- › Ra>80, effektfaktor 0,92
- › Omgivningstemperatur - 40 °C - + 25 °C
- › LED-driver livslängd T_a=25 °C: 100 000 h (L80)

Montering

- › På vägg
- › Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm² - 3x2,5 mm²
- › Dubbla uttag 16A/250V



E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Ljusflöde	Övrig information
Viva						
77 062 80	VIVA12.GH/DW	VIVA GH 10W 830/840 IP44	LED	0,95	1200 lm	grå
77 062 82	VIVA12.WH/DW	VIVA WH 10W 830/840 IP44	LED	0,95	1200 lm	vit
Viva med dubbla uttag						
77 062 81	VIVA12.SGH/DW	VIVA SGH 10W 830/840 IP44	LED	1,0	1200 lm	grå
77 062 83	VIVA12.SWH/DW	VIVA SWH 10W 830/840 IP44	LED	1,0	1200 lm	vit

