

Coffrets Atlantic inox

304 L



Patte inox pour fixation murale à positionner verticalement ou horizontalement



0 352 01 + 0 364 06



0 352 02

Caractéristiques techniques **ci-contre** et **catalogue en ligne**
Tableau d'aide au choix **p. 158**

Pour milieu agressif. Finition inox brossé
Porte arrondie, verrous double barre. Visières de protection
Coffret réversible. Autocentrage des équipements
Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 0 367 43/44/45 (p. 163)
Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques (gestion thermique p. 214)
Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations...)

Réf.	Coffrets inox			
	IP 66 selon norme EN/IEC 60529 LCIE N° 80257-575296 IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102) 304 L Néma 4x Agréés UL, CSA, LRS			
	Dim. extérieures			
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids (kg)
0 352 00 ¹	300	200	160	4
0 352 01	400	300	200	5,8
0 352 02	500	400	200	8,3
0 352 03	600	400	200	10,8
0 352 05	600	400	250	12
0 352 06	700	500	250	15
0 352 11	800	600	300	22
0 352 13	1000	800	300	38
0 352 14	1200	800	300	45
0 352 15	1400	800	400	66

Pattes inox pour fixation murale

Pour charge de 300 kg
Utilisation en position verticale ou horizontale
Livrées avec visserie inox
Jeu de 4 pattes
304 L

0 364 06

1 : Livré avec plaque pleine

Autres équipements
p. 176-181


Kit de protection inox 304 L
pour ventilateur **p. 215**



Coffrets Atlantic inox


Dimensions utiles

Portes




Réf.	Dimensions coffrets			Dimensions utiles portes		Position verrou
	Haut. A (mm)	Larg. B (mm)	Prof. (mm)	O (mm)	P (mm)	
0 352 00	301,6	199,6	161,5	250	150	-
0 352 01	401,6	299,6	201,5	350	250	-
0 352 02	501,6	399,6	201,5	450	350	250
0 352 03	601,6	399,6	201,5	550	350	380
0 352 05	601,6	399,6	251,5	550	350	380
0 352 06	702,4	500	251,5	650	450	400
0 352 11	802,4	600	301,5	750	550	400
0 352 13	1003,6	800,6	301,5	950	750	600
0 352 14	1203,6	800,6	301,5	1150	750	700
0 352 15	1400,6	800,6	401,5	1350	750	700

Profondeur utile





Réglage des équipements (optionnel)



Coffrets prof. (mm)	Sur fond de coffret	
	W (mm)	X (mm)
160	140	125
200	180	165
250	230	215
300	280	265
400	380	365

Coffrets prof. (mm)	Réf. glissières	Avec glissières			
		W mini	W maxi	X mini	X maxi
250	0 367 43	93	213	78	198
300	0 367 44	93	263	78	248
400	0 367 45	93	363	78	348

Fixation



Réf.	Pattes verticales		Pattes horizontales		V	Y	E	F
	R	S	T	U				
0 352 00	350	150	250	250	392	292	225	169
0 352 01	450	250	350	350	492	392	325	269
0 352 02	550	350	450	450	592	492	425	369
0 352 03	650	350	550	450	692	492	525	369
0 352 05	650	350	550	450	692	492	525	369
0 352 06	750	450	650	550	792	592	625	469
0 352 11	850	550	750	650	892	692	725	569
0 352 13	1050	750	950	850	1092	892	925	769
0 352 14	1250	750	1150	850	1292	892	1125	769
0 352 15	1450	750	1350	850	1492	892	1325	769