


Coffrets Atlantic, Atlantic inox, Marina


plaques



0 360 58



0 360 31



0 360 18



0 355 08 + 0 360 22
montage vertical



0 355 06 + 0 360 22
montage horizontal

Caractéristiques techniques p. 175
Visserie et fixation d'appareillage **p. 209**

Réf.	Plaques pleines				
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Haut. (mm)	Larg. (mm)
	Acier galvanisé				
	Charge admissible 100 kg/m ²				
	Montage vertical pour coffrets			Montage horizontal pour coffrets	
0 360 49 ¹	300	220	0,9		
0 360 69	300	300	1		
0 360 52	400	300	1,3	300	400
0 360 70	400	400	1,7		
0 360 55	500	400	2,7		
0 360 71	500	500	3,5		
0 360 56	600	400	3,3	400	600
0 360 57	600	600	6,2		
0 360 54	600	1000	10,6	1000	600
0 360 58	700	500	6		
0 360 59	800	600	8,4	600	800
0 360 60	800	800	11,4		
0 360 61	800	1000	14,4	1000	800
0 360 63	1000	1000	20,5		
0 360 64	1200	800	18,5		
0 360 65	1200	1000	23	1000	1200
0 360 66	1200	1200	34,4		
0 360 67 ²	1400	800	26,4		
0 360 68	1400	1000	32,2		

Réf.	Plaques Lina 12,5				
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Haut. (mm)	Larg. (mm)
	Acier galvanisé. Avec perforages permettant l'implantation des équipements sans traçage				
	Equerrage automatique :				
	- Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 0 366 44 (goulotte)				
	- Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 0 347 45				
	Charge admissible 100 kg/m ²				
	Montage vertical pour coffrets			Montage horizontal pour coffrets	
0 360 00 ²	300	200	0,4		
0 360 01 ¹	300	220	0,47		
0 360 02	300	300	0,6		
0 360 04	400	300	0,8	300	400
0 360 05	400	400	1,1		
0 360 09	500	400	1,5		
0 360 14	500	500	1,85		
0 360 22	600	400	2,2	400	600
0 360 24	600	600	3,7		
0 360 40	600	1000	6,8	1000	600
0 360 31	700	500	3,7		
0 360 33	800	600	5,2	600	800
0 360 34	800	800	7		
0 360 42	1000	800	9,2	800	1000
0 360 43	1000	1000	11,5		
0 360 46	1200	800	11,1		
0 360 47	1200	1000	13,9	1000	1200
0 360 48	1200	1200	16,7		
0 360 75 ²	1400	800	13		
0 360 79	1400	1000	16,2		

Réf.	Plaques perforées Lina 25				
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Haut. (mm)	Larg. (mm)
	Acier zingué				
	Charge admissible 50 kg/m ²				
	Pour coffrets				
0 360 07 ²	300	200	0,4		
0 360 99 ¹	300	220	0,4		
0 360 91	300	300	0,5		
0 360 11	300	400	0,6		
0 360 12	400	300	0,6		
0 360 92	400	400	0,8		
0 360 13	400	600	1,1		
0 360 15	500	400	0,9		
0 360 93	500	500	1,1		
0 360 16	600	400	1,3		
0 360 17	600	600	2,1		
0 360 06	600	800	3,1		
0 360 08	600	1000	3,7		
0 360 18	700	500	2		
0 360 19	800	600	3,1		
0 360 20	800	800	4		
0 360 94	800	1000	5		
0 360 23	1000	600	3,7		
0 360 21	1000	800	4,9		
0 360 25	1000	1000	6,8		
0 360 10	1000	1200	8,5		
0 360 87	1200	800	7,1		
0 360 88	1200	1000	8,5		
0 360 89	1200	1200	10,1		
0 360 90 ²	1400	800	7,8		
0 360 98	1400	1000	10		

Clips-écrou pour plaques perforées

Livrés sans vis
 0 364 40 Pour vis M4
 0 364 41 Pour vis M5
 0 364 42 Pour vis M6

Accessoires

0 366 44 Rivet plastique renforcé Ø6 mm pour perçage Ø6,5 mm
 0 347 45 Vis tête H. 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3 mm
 0 347 50 Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 0 347 45 à l'intérieur des goulottes
 0 319 78 Verrou type tôle pour fixation des colliers (larg. maxi 9,5 mm) avec perçage Ø7 mm sur plaque pleine ou perforée Lina 25 pour coffrets

1 : Pour Marina
 2 : Pour Atlantic, Atlantic inox

