


# Atlantic, Atlantic inox, Marina

## équipements communs pour coffrets



**Caractéristiques techniques p. 183**  
**Visserie et fixation d'appareillage p. 209**

Réf.	<b>Montants profilés Lina 25</b>		
	<b>Jeu de 2 montants</b>		
	Pour coffrets Haut. (mm)	Long. (mm)	Profil
0 361 50 <sup>1</sup>	300	237	(
0 361 51	400	337	(
0 361 52	500	437	(
0 361 53	600	537	(
0 361 54	700	637	(
0 361 55	800	737	(
0 361 56	1000	937	(
0 361 58	1200	1137	)
0 361 59 <sup>1</sup>	1400	1337	)

**Montants à couper**  
 Long. 3 m - Profil L

<b>Rails Lina 25</b>		
Se fixent sur montants grâce au clip écrou réf. 0 364 42 et vis-rondelle 0 367 75 (p. 209)  prof. 15 mm		
	Pour enveloppes larg. (mm)	Long. de la traverse (mm)
0 367 80	300	243
0 367 81	400	343
0 367 82	500	443
0 367 83	600	543
0 367 84	800	743
0 367 85	1000	943
0 367 86	1200	1143

<b>Rail DIN à couper</b>	
	Longueur 2 m
0 374 02	EN 60 715
0 374 07	prof. 15 mm
0 374 04	EN 60 715 prof. 7,5 mm
0 477 22	prof. 7,5 mm avec oblongs
0 477 23	prof. 15 mm avec oblongs

Réf.	<b>Racks VDI muraux pour coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina</b>
	Permettent d'intégrer les équipements VDI 19" dans les coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina de largeur 600 ou 800 mm et de profondeur 250 mm mini
	Dans les coffrets largeur 400 mm, le rack permet d'intégrer les équipements VDI 10" (p. 1086)
	Peuvent se fixer directement au mur pour réaliser un rack mural (sans coffret)
	Possibilité de fixer des colliers auto-agrippants et à témoin de serrage (p. 805)
	Tableau des compatibilités (p. 1118)
0 462 27	Rack 6 U
0 462 28	Rack 12 U
0 462 29	Rack 16 U

1 : Pour Atlantic et Atlantic inox uniquement