

## Atlantic, Atlantic inox, Marina

équipements de distribution pour coffrets



Acceptent les barilletts à clé

0 363 60 montée dans coffret Atlantic métal 0 355 03 avec réf. 0 363 69

Visserie et fixation d'appareillage p. 209

### Réf. Portes internes RAL 7035

Se montent directement dans coffrets Atlantic inox et Marina, avec réf. 0 363 69 (ci-dessous) dans coffrets Atlantic métal IPxxB

Polyester chargé fibre de verre, ép. : 4 mm

Auto-extinguible 960 °C suivant norme

EN/IEC 60695-2-11

Quadrillage intégré sur face arrière

Repérage du centre en face avant

Distance entre porte coffret et porte interne réglable : 42 à

50 mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100 mm pour

coffrets Marina

Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée

Axe charnières imperdables

Verrou double barre : 1 verrou pour haut. 400 à 600 mm,

2 verrous à partir de haut. 700 mm

Acceptent les barilletts à clé et autres empreintes

Réf.	Pour coffrets		Dimensions portes		Dimensions utiles portes	
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)
0 363 59	400	300	341 x 236	306 x 205		
0 363 60	500	400	441 x 336	406 x 270		
0 363 61	600	400	541 x 336	505 x 270		
0 363 62	700	500	642 x 436	500 x 360		
0 363 63	800	600	742 x 536	600 x 460		
0 363 64	1000	800	942 x 736	800 x 660		
0 363 65	1200	800	942 x 736	800 x 660		

### Accessoire

0 363 69 Pour montage des portes internes dans coffrets Atlantic métal

## Atlantic, Atlantic inox, Marina

accessoires d'éclairage



Fixation vis ou magnétique

Caractéristiques techniques p. 164

### Réf. Eclairage

230 V - 50 Hz / 60 Hz - IP 20 - IK 06 - RAL 7035

Contact de porte à commander séparément :

- pour Atlantic et Marina réf. 0 363 13

- pour Altis réf. 0 476 28

Montage horizontal. Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice sur legrand.fr)

#### Avec interrupteur

**0 363 84** Technologie LED. Classe II. Orientable 60°  
Montage dans coffret largeur 400 mm mini  
Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2 m  
Fixation par vis avec pattes de fixation fournies (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)

#### Avec prise 2P+T

**0 482 32** 11 W fluorescent. Classe I  
Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique  
Montage dans coffret largeur 500 mm mini  
Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 0 363 79 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)

#### Avec détecteur de présence

**0 363 81** Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte)  
Technologie LED. Classe II. Orientable 120°  
Montage dans coffret largeur 500 mm mini  
Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2 m  
Fixation :  
- par vis avec pattes de fixation réf. 0 363 79 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)  
- magnétique sur coffrets métal Atlantic et armoires métal Altis

#### Avec prise 2P+T et détecteur de présence

**0 363 82** Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (non compatible avec un contact de porte)  
Technologie LED. Classe I. Orientable 120°  
Montage dans coffret largeur 600 mm mini  
Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2 m  
Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 0 363 79 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)

#### Pattes de fixation pour éclairage

Permettent la fixation des éclairages dans les coffrets Atlantic et Marina et dans les armoires Marina et Altis  
**0 363 79** Jeu de 2

#### Contact de porte

**0 363 13** 3 A - 1 contact NF - 1 contact NO  
Permet par exemple, dès l'ouverture de la porte d'un coffret, la coupure des appareils de gestion thermique et l'alimentation de l'éclairage  
Pour Atlantic métal, Atlantic inox et Marina