



0 475 45



0 016 90



0 365 81



0 365 82



4 013 89

Réf. Hublots de porte à charnières
 IP 54. Cadre en aluminium anodisé
 Regard polycarbonate transparent ép. : 3 mm
 Joint néoprène. Serrure à clé 455. Ouverture 150°
 Livrés avec gabarit de perçage
 Pour appareils en façade. Protègent les appareils et évitent les manipulations intempestives


Réf.	Dim.					Prof. utile (mm)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	extérieures Prof. (mm)	du regard Haut. (mm)	du regard Larg. (mm)	
0 475 45	300	400	50	230	330	42
0 475 46	400	400	50	330	330	42
0 475 47	500	500	50	430	430	42
0 475 48	600	400	50	530	330	42
0 475 49	600	600	50	530	530	42

Accessoires
Support isolant
 0 016 90 Enclipsage sur rail pour écrans protège-bornes

0 016 91 Ecran protège-bornes
 Largeur 45 mm, longueur 1 m pour enclipsage sur support réf. 0 016 90

Pochettes autocollantes pour plans

Réf.	Dim. extérieures		Dim. intérieures		Prof. (mm)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 365 80	235	340	200	310	18
0 365 81	165	260	130	230	18



0 365 82 Fermée - RAL 7035
 Rigide, plastique IP 30
 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm

0 097 99 Transparente
 Plastique souple A4-305 x 220 mm

Réf. Porte Plans
4 013 89 Adhésif, se fixe sur les coffrets Atlantic et Marina ou sur les portes métal et plastique ou sur les portes Drivia 13/18 modules

Raccordement des conducteurs de protection

Réf.	Section (mm)	I admissible (A)	Trous taraudés		Long. (mm)
			Ø mm	Pas	
0 373 88	12 x 2	110	M5	18	990
0 373 89	12 x 4	160	M5	18	990

0 373 65 Connecteur pour barre 12 x 4 mm à trous taraudés
 1 ou 2 conducteurs de 1,5 à 10 mm²
 (livrés avec vis Ø5 mm)



0 373 49 Barre cuivre non percée
 Section (mm) | I admissible (A) | Long. (mm)
 12 x 4 | 180 | 991,5

0 373 60 Connecteurs pour barre 12 x 4 mm non percée
 1,5 à 4 mm²
0 373 61 6 à 16 mm²
0 373 62 10 à 35 mm² (livrés avec vis M6 CHC 5 mm)



1 : 1 conducteur de protection par connecteur (art. 12 du décret du 14/11/89)