


Disjoncteurs moteur MPX³

accessoires



Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

| Réf. | Contacts auxiliaires | Réf. | Adaptateurs et embases de fixation |
|----------|--|----------|---|
| | lth : 10 A | | S'utilisent pour réaliser des démarreurs moteur directs composés d'un contacteur CTX ³ et d'un disjoncteur moteur MPX ³ |
| | Montage latéral | | Adaptateurs |
| | Se montent sur le côté gauche des disjoncteurs | | Pour raccorder directement le MPX ³ et le contacteur |
| | Un contact auxiliaire max. par disjoncteur moteur | 4 174 40 | Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ mini CA (p. 232) |
| 4 174 00 | 1 NO + 1 NF | 4 174 41 | Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ mini CC (p. 232) |
| 4 174 01 | 2 NO | 4 174 42 | Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ mini CA (p. 232) |
| 4 174 02 | 2 NF | 4 174 43 | Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ mini CC (p. 232) |
| | Montage frontal | 4 174 48 | Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ 22 CA (p. 234) |
| | Un contact auxiliaire max. par disjoncteur moteur | 4 174 49 | Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ 22 CC (p. 234) |
| 4 174 03 | 1 NO + 1 NF | 4 174 50 | Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ 22 CA (p. 234) |
| 4 174 04 | 2 NO | 4 174 51 | Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ 22 CC (p. 234) |
| 4 174 05 | 2 NF | 4 174 52 | Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ 40 CA (p. 234) |
| | Contacts signal défaut | 4 174 53 | Pour MPX ³ 32S avec CTX ³ 40 CC (p. 234) |
| | 1 NO + 1 NF | 4 174 54 | Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ 40 CA (p. 234) |
| | Tous défauts | 4 174 55 | Pour MPX ³ 32H/32MA avec CTX ³ 40 CC (p. 234) |
| | Fonctionnent pour tous types de déclenchement | 4 174 56 | Pour MPX ³ 63H avec CTX ³ 65 CA avec bornes à cage (p. 234) |
| | Se montent sur le côté gauche des disjoncteurs | 4 174 57 | Pour MPX ³ 63H avec CTX ³ 65 CC avec bornes à cage (p. 234) |
| | En cas d'utilisation avec un contact auxiliaire, monter le contact signal défaut en premier (le MPX ³ 63H ne permet pas l'utilisation simultanée d'un contact auxiliaire et d'un contact signal défaut) | 4 174 58 | Pour MPX ³ 100H avec CTX ³ 100 CA avec bornes à cage (p. 235) |
| 4 174 06 | Pour MPX ³ 32 | 4 174 59 | Pour MPX ³ 100H avec CTX ³ 100 CC avec bornes à cage (p. 235) |
| 4 174 08 | Pour MPX ³ 63 et 100 | | Embases de fixation |
| | Courts-circuits uniquement | | Permettent de solidariser les disjoncteurs moteur MPX ³ et les contacteurs CTX ³ et de fixer l'ensemble dans l'enveloppe. |
| | Fonctionne uniquement sur déclenchement magnétique | | Vis non fournies |
| | Se monte sur le côté gauche des disjoncteurs | 4 174 60 | Pour MPX ³ 32S/32H/32MA |
| | En cas d'utilisation avec un contact auxiliaire, monter le contact signal défaut en premier | 4 174 61 | Pour MPX ³ 63H |
| 4 174 07 | 1 NO + 1 NF | 4 174 62 | Pour MPX ³ 100H |
| | Déclencheurs à émission de tension | | Commandes rotatives déportées |
| | Se montent sur le côté droit des disjoncteurs | | Se montent sur la porte de l'enveloppe (longueur maxi : 315 mm) |
| 4 174 10 | Un déclencheur par disjoncteur moteur | 4 174 63 | Pour MPX ³ 32H et 32 MA |
| 4 174 11 | 24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz | 4 174 64 | Pour MPX ³ 63H |
| 4 174 12 | 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz | 4 174 65 | Pour MPX ³ 100H |
| 4 174 13 | 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz | | Peignes d'alimentation |
| | 380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz | | Pour le raccordement de MPX ³ en parallèle |
| | Déclencheurs à minimum de tension | | Pour MPX³ 32S, 32H et 32MA |
| | Se montent sur le côté droit des disjoncteurs | | Courant assigné 63 A |
| | Un déclencheur par disjoncteur moteur | 4 174 71 | 2 appareils |
| | Sans contact auxiliaire | 4 174 73 | 3 appareils |
| 4 174 20 | 24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz | 4 174 75 | 4 appareils |
| 4 174 21 | 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz | 4 174 76 | 5 appareils |
| 4 174 22 | 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz | 4 174 77 | Bornier d'alimentation pour peigne |
| 4 174 23 | 380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz | | Pour MPX³ 63H |
| | Avec 2 contacts auxiliaires NO | | Courant assigné 108 A |
| | Fixation impossible au MPX ³ 32S | 4 174 72 | 2 appareils |
| 4 174 30 | 24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz | 4 174 74 | 3 appareils |
| 4 174 31 | 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz | | Boîtiers pour MPX³ 32H et 32MA |
| 4 174 32 | 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz | | IP 65 - IK 07 |
| 4 174 33 | 380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz | | A utiliser dans les zones poussiéreuses, ou en présence de gaz ou de liquides corrosifs |
| | Capot de plombage transparent | | Jaune avec commande rotative rouge |
| | Permet d'empêcher l'accès aux réglages du disjoncteur | 4 174 80 | Avec commande rotative noire |
| 4 174 79 | Pour tous types de MPX ³ | 4 174 81 | |