

Contacteurs de puissance CTX³ mini

de 6 à 16 A



4 170 00



4 170 01

Cotes d'encombrement **p. 233**

Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Réf.	Mini-contacteurs 3 pôles		
	Avec contact auxiliaire intégré Raccordement par bornes à vis		
	6 A (AC 3)		
	1 NO	1 NF	
4 170 00	4 170 10		
4 170 01	4 170 11		
4 170 04	4 170 14		
4 170 06	4 170 16		
4 170 09	4 170 19		
	Puissance maxi AC 3 380/440 V		
	Tension de commande		
	2,2 kW		
	24 V~		
	2,2 kW		
	24 V=		
	2,2 kW		
	110 V~		
	2,2 kW		
	230 V~		
	415 V~		
	9 A (AC 3)		
	4 kW		
	24 V~		
4 170 20	4 170 30		
4 170 21	4 170 31		
4 170 24	4 170 34		
4 170 26	4 170 36		
4 170 29	4 170 39		
	4 kW		
	24 V=		
	4 kW		
	110 V~		
	4 kW		
	230 V~		
	415 V~		
	12 A (AC 3)		
	5,5 kW		
	24 V~		
4 170 40	4 170 50		
4 170 41	4 170 51		
4 170 44	4 170 54		
4 170 46	4 170 56		
4 170 49	4 170 59		
	5,5 kW		
	24 V=		
	5,5 kW		
	110 V~		
	5,5 kW		
	230 V~		
	415 V~		
	16 A (AC 3)		
	7,5 kW		
	24 V~		
4 170 60	4 170 70		
4 170 61	4 170 71		
4 170 64	4 170 74		
4 170 66	4 170 76		
4 170 69	4 170 79		
	7,5 kW		
	24 V=		
	7,5 kW		
	110 V~		
	7,5 kW		
	230 V~		
	415 V~		

Réf.	Mini-contacteurs 4 pôles		
	Sans contact auxiliaire intégré Raccordement par bornes à vis		
	20 A		
	Courant maxi d'utilisation AC 1	Courant maxi d'utilisation AC 3	Tension de commande
4 171 40	20 A	16 A	24 V~
4 171 41	20 A	16 A	24 V=
4 171 44	20 A	16 A	110 V~
4 171 46	20 A	16 A	230 V~
4 171 49	20 A	16 A	415 V~

Relais de commande CTX³
p. 239



Boîtier d'automatisme **p. 362**



Relais thermiques RTX³ et accessoires

pour mini-contacteurs



4 170 88



4 171 55

Cotes d'encombrement **p. 233**
Courbes de déclenchement **catalogue en ligne**

Réf.	Relais thermiques pour mini-contacteurs 3 pôles	
	Sensibilité aux pertes de phase Classe 10A Contacts auxiliaires intégrés 1 NO + 1 NF	
4 170 80	0,16 A	
4 170 81	0,25 A	
4 170 82	0,40 A	
4 170 83	0,63 A	
4 170 84	1 A	
4 170 85	1,6 A	
4 170 86	2,5 A	
4 170 87	4 A	
4 170 88	6 A	
4 170 89	8 A	
4 170 90	9 A	
4 170 91	10 A	
4 170 92	13 A	
4 170 93	16 A	

Blocs de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs

	lth : 10 A
	Montage frontal
4 171 50	1 NO + 1 NF
4 171 51	2 NO
4 171 52	2 NF
4 171 53	4 NO
4 171 54	3 NO + 1 NF
4 171 55	2 NO + 2 NF
4 171 56	1 NO + 3 NF
4 171 57	4 NF

	Montage latéral
4 171 58	1 NO
4 171 59	1 NF

Réf.	Dispositif d'interverrouillage
4 171 60	Interverrouillage mécanique et kit de câbles pour mini-contacteurs

Bobines de rechange

4 171 70	24 V~
4 171 71	24 V=
4 171 74	110 V~
4 171 76	230 V~
4 171 79	415 V~