

Contacteurs de puissance CTX³ - 3 pôles

de 9 à 65 A



Caractéristiques techniques et coordination avec les disjoncteurs p. 240-241
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Peuvent être équipés d'un relais thermique RTX³ (p. 236) de blocs de contacts auxiliaires, d'un relais électronique temporisé, d'un bloc frontal de résistances d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs et d'un module d'interverrouillage CTX³ (p. 238)

Réf. CTX³ 22				Réf. CTX³ 40						
Avec contacts auxiliaires intégrés Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse				Avec contacts auxiliaires intégrés Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse						
9 A (AC 3) - 25 A (AC 1)				32 A (AC 3) - 50 A (AC 1)						
Bornes à vis	Puissance maxi AC 3 380/440 V	Tension de commande	Contacts auxiliaires intégrés	Bornes à vis	Puissance maxi AC 3 380/440 V	Tension de commande	Contacts auxiliaires intégrés			
4 160 80	4 kW	24 VA	1 NO + 1 NF	4 161 20	15 kW	24 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 81	4 kW	24 V=	1 NO + 1 NF	4 161 21	15 kW	24 V=	2 NO + 2 NF			
4 160 82	4 kW	48 VA	1 NO + 1 NF	4 161 22	15 kW	48 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 83	4 kW	48 V=	1 NO + 1 NF	4 161 23	15 kW	48 V=	2 NO + 2 NF			
4 160 84	4 kW	110 VA	1 NO + 1 NF	4 161 24	15 kW	110 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 86	4 kW	230 VA	1 NO + 1 NF	4 161 26	15 kW	230 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 88	4 kW	380 VA	1 NO + 1 NF	4 161 28	15 kW	380 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 89	4 kW	415 VA	1 NO + 1 NF	4 161 29	15 kW	415 VA	2 NO + 2 NF			
12 A (AC 3) - 25 A (AC 1)				40 A (AC 3) - 60 A (AC 1)						
4 160 90	5,5 kW	24 VA	1 NO + 1 NF	4 161 30	18,5 kW	24 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 91	5,5 kW	24 V=	1 NO + 1 NF	4 161 31	18,5 kW	24 V=	2 NO + 2 NF			
4 160 92	5,5 kW	48 VA	1 NO + 1 NF	4 161 32	18,5 kW	48 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 93	5,5 kW	48 V=	1 NO + 1 NF	4 161 33	18,5 kW	48 V=	2 NO + 2 NF			
4 160 94	5,5 kW	110 VA	1 NO + 1 NF	4 161 34	18,5 kW	110 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 96	5,5 kW	230 VA	1 NO + 1 NF	4 161 36	18,5 kW	230 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 98	5,5 kW	380 VA	1 NO + 1 NF	4 161 38	18,5 kW	380 VA	2 NO + 2 NF			
4 160 99	5,5 kW	415 VA	1 NO + 1 NF	4 161 39	18,5 kW	415 VA	2 NO + 2 NF			
18 A (AC 3) - 40 A (AC 1)				CTX³ 65						
4 161 00	7,5 kW	24 VA	1 NO + 1 NF	Avec contacts auxiliaires intégrés						
4 161 01	7,5 kW	24 V=	1 NO + 1 NF	Raccordement par bornes à cage pour câbles avec ou sans embout						
4 161 02	7,5 kW	48 VA	1 NO + 1 NF	Raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse sur consultation						
4 161 03	7,5 kW	48 V=	1 NO + 1 NF	50 A (AC 3) - 70 A (AC 1)						
4 161 04	7,5 kW	110 VA	1 NO + 1 NF	Bornes à cage						
4 161 06	7,5 kW	230 VA	1 NO + 1 NF	Puissance maxi AC 3 380/440 V						
4 161 08	7,5 kW	380 VA	1 NO + 1 NF	Tension de commande						
4 161 09	7,5 kW	415 VA	1 NO + 1 NF	Contacts auxiliaires intégrés						
22 A (AC 3) - 40 A (AC 1)				4 161 50				22 kW	24 VA	2 NO + 2 NF
4 161 10	11 kW	24 VA	1 NO + 1 NF	4 161 51	22 kW	24 V=	2 NO + 2 NF			
4 161 11	11 kW	24 V=	1 NO + 1 NF	4 161 52	22 kW	48 VA	2 NO + 2 NF			
4 161 12	11 kW	48 VA	1 NO + 1 NF	4 161 53	22 kW	48 V=	2 NO + 2 NF			
4 161 13	11 kW	48 V=	1 NO + 1 NF	4 161 54	22 kW	110 VA	2 NO + 2 NF			
4 161 14	11 kW	110 VA	1 NO + 1 NF	4 161 56	22 kW	230 VA	2 NO + 2 NF			
4 161 16	11 kW	230 VA	1 NO + 1 NF	4 161 58	22 kW	380 VA	2 NO + 2 NF			
4 161 18	11 kW	380 VA	1 NO + 1 NF	4 161 59	22 kW	415 VA	2 NO + 2 NF			
4 161 19	11 kW	415 VA	1 NO + 1 NF	65 A (AC 3) - 100 A (AC 1)						
				4 161 70	30 kW	24 VA	2 NO + 2 NF			
				4 161 71	30 kW	24 V=	2 NO + 2 NF			
				4 161 72	30 kW	48 VA	2 NO + 2 NF			
				4 161 73	30 kW	48 V=	2 NO + 2 NF			
				4 161 74	30 kW	110 VA	2 NO + 2 NF			
				4 161 76	30 kW	230 VA	2 NO + 2 NF			
				4 161 78	30 kW	380 VA	2 NO + 2 NF			
				4 161 79	30 kW	415 VA	2 NO + 2 NF			

Blocs de contacts auxiliaires p. 238

