

Transformateurs de commande et de signalisation

monophasés - connexion à vis



Caractéristiques techniques p. 259-260 et catalogue en ligne
 Protections p. 270-271

IP 2x ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 400 VA - IP xxA au-delà de 400 VA - IK 04
 Conformes aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL 5085 et CSA C22-2-N°66
 Agréments UL USA et Canada
 Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
 Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000 VA
 Filtrage des parasites (sauf réf. 0 442 16/17/18)
 Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250 VA
 Livrés avec barrette pour connexion 0 V secondaire/masse jusqu'à 1000 VA

Réf.	Commande et sécurité				Réf.	Commande et séparation des circuits			
	Primaire : 230-400 V ± 15 V~					Primaire : 230-400 V ± 15 V ou 460 V ± 20 V~			
	Secondaire : 24 V~					Secondaire : 115-230 V~			
	Puissance en					Puissance en			
	VA selon IEC et CSA	VA selon UL	Puissance instantanée admissible à cos Φ = 0,5		Primaire 230-400 V ± 15 V	Primaire 460 V ± 20 V	VA selon IEC et CSA	VA selon UL	Puissance instantanée admissible à cos Φ = 0,5
0 442 11	40	40	50		0 442 61	0 442 81	40	40	50
0 442 12	63	63	88		0 442 62	0 442 82	63	63	86
0 442 13	100	100	170		0 442 63	0 442 83	100	100	150
0 442 14	160	140	250		0 442 64	0 442 84	160	140	250
0 442 15	250	210	420		0 442 65	0 442 85	250	210	430
0 442 16	400	300	850		0 442 66	0 442 86	400	300	1220
0 442 17	630	450	1000		0 442 67	0 442 87	630	450	1300
0 442 18	1000	700	2000		0 442 68	0 442 88	1000	700	2000
	Primaire : 460 V ± 20 V~				0 442 69	0 442 89	1600	700	6100
	Secondaire : 24 V~				0 442 70	0 442 90	2500	1300	5600
0 442 41	40	40	55		0 442 71	0 442 91	4000	2400	11400
0 442 42	63	63	90		0 442 72		5000	3300	17500
0 442 43	100	100	150		0 442 73		6300	3700	10900
0 442 44	160	140	270		0 442 74		8000	4500	12500
0 442 45	250	210	420						
0 442 46	400	300	870						
0 442 47	630	450	1000						
0 442 48	1000	700	2000						
0 442 49	1600	700	9100						
0 442 50	2500	1400	3300						
	Primaire : 230-400 V ± 15 V~								
	Secondaire : 24-48 V~								
	Livrés avec 2 barrettes de couplage								
0 442 31¹	40	40	52		24 V	48 V			
0 442 32¹	63	63	87						
0 442 33¹	100	100	150						
0 442 34¹	160	140	250						
0 442 35¹	250	210	420						
0 442 36	400	300	700						
0 442 37	630	450	1000						
0 442 38	1000	700	2000						
0 442 39	1600	700	8500						
0 442 40	2500	1400	4700						

1 : En 48 V uniquement transformateur de commande