


# XL<sup>3</sup> 6300

## armoires composables et équipements

Niveaux de formes et modes de raccordement des appareils						
2b	3a	3b		4a	4b	
prises arrière	prises arrière	prises avant	prises arrière	prises avant	prises arrière	
-	-	0 208 91	0 208 91	0 208 91	0 208 91	
-	-	0 208 99	0 208 99	0 208 99	0 208 99	
-	-	0 211 49	0 211 49	0 211 49	0 211 49	
-	0 208 08	-	-	-	-	
-	0 208 09	-	-	-	-	
-	0 208 68	-	0 208 68	-	0 208 68	
0 208 92	0 208 92	0 208 92	0 208 92	0 208 92	0 208 92	
0 205 92	0 205 92	0 205 92	0 205 92	0 205 92	0 205 92	
-	-	0 208 27	-	0 208 27	-	
-	-	0 208 28	-	0 208 28	-	
-	-	0 208 29	-	0 208 29	-	
-	-	0 208 37	-	0 208 37	-	
-	-	0 208 38	-	0 208 38	-	
-	-	0 208 39	-	0 208 39	-	
-	-	0 205 36	-	0 205 36	-	
-	-	0 205 37	-	0 205 37	-	
-	-	0 205 38	-	0 205 38	-	
-	-	0 205 39	-	0 205 39	-	
-	-	0 211 47	-	0 211 47	-	
-	-	0 208 70	-	0 208 70	-	
-	-	0 208 71	-	0 208 71	-	
-	-	0 208 72	-	0 208 72	-	
-	-	0 208 76	-	0 208 76	-	
-	-	0 208 73	-	0 208 73	-	
-	-	0 208 74	-	0 208 74	-	
-	-	0 208 75	-	0 208 75	-	
-	-	0 208 86	-	0 208 86	-	
-	-	0 205 96	-	0 205 96	-	
-	-	0 205 97	-	0 205 97	-	
-	-	0 205 98	-	0 205 98	-	
-	-	0 205 99	-	0 205 99	-	
0 208 48	-	-	0 208 48	-	-	
0 208 49	-	-	0 208 49	-	-	
0 208 77	-	-	0 208 77	-	-	
0 208 78	-	-	0 208 78	-	-	
0 208 79	-	-	0 208 79	-	-	
0 208 93	-	-	0 208 93	-	-	
0 208 94	-	-	0 208 94	-	0 208 94	
-	-	-	0 208 69	-	0 208 69	
-	-	-	-	-	0 208 87	
-	-	-	-	-	0 208 88	
-	-	-	-	-	0 208 89	
-	-	-	-	-	0 208 95	
-	-	-	-	-	0 208 96	
-	-	-	-	-	0 208 97	
0 208 18	-	0 208 18	0 208 18	0 208 18	0 208 18	
0 208 19	-	0 208 19	0 208 19	0 208 19	0 208 19	
0 208 02	-	0 208 02	0 208 02	0 208 02	0 208 02	
0 208 03	-	0 208 03	0 208 03	0 208 03	0 208 03	
0 211 46	-	0 211 46	0 211 46	0 211 46	0 211 46	



### Caractéristiques techniques p. 316

IP 30 - IK 07  
 Constituées par la combinaison d'un ensemble "toit-base", montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 (socle RAL 7004)  
 Hauteur extérieure 2200 mm (hauteur utile plastronnable 2000 mm)  
 Largeur extérieure 1425 mm (largeur utile 1300 mm)  
 Reçoivent les DMX<sup>3</sup> 6300  
 Peuvent se jumeler avec les armoires XL<sup>3</sup> 4000  
 Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne

Réf.	Armoires composables métal		
	<b>"Toit-base" pour armoire</b>		
	Equipés de plaques passe-câbles		
	Reçoivent les montants de structure		
	Prof. (mm)	Larg. extérieure (mm)	Larg. utile (mm)
0 211 33	475	1425	1300
0 211 34	725	1425	1300
0 211 35	975	1425	1300
	<b>Montants de structure</b>		
	Se fixent sur l'ensemble "toit-base"		
	Reçoivent les panneaux latéraux et arrière		
0 211 36	Jeu de 4 montants		
	<b>Panneau arrière</b>		
	Fixation par vis		
0 211 41	Largeur 1300 mm		
	<b>Panneaux latéraux</b>		
	Fixation par vis		
0 208 57	Largeur 475 mm		
0 208 58	Largeur 725 mm		
0 208 59	Largeur 975 mm		
	<b>Habillage IP 30</b>		
0 211 48	Largeur 1300 mm		
	<b>Socles juxtaposables</b>		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
0 211 30	100	1425	475
0 211 31	100	1425	725
0 211 32	100	1425	975

### Barres en C aluminium cuivré étamé p. 414

