

# XL<sup>3</sup> 4000

choix des équipements pour montage sur rail et platine

Appareil	Version	Position	Configuration	Raccordement	XL <sup>3</sup> 4000 - 24 modules				XL <sup>3</sup> 4000 - 24 modules				XL <sup>3</sup> 4000 - 36 modules				
					Rehausse	Dispositif de fixation	Platine	Haut. (mm)	Plastron métal			Dispositif de fixation	Platine	Plastron métal			
									1/4 de tour	Vis	Serrure			Haut. (mm)	Vis	Serrure	
<b>MONTAGE SUR RAIL MODULAIRE</b>																	
DX <sup>3</sup> < 63 A		verticale			-	0 206 01	-		150	0 208 00	0 209 00	-	0 206 51	-	150	0 209 50	-
DX <sup>3</sup> < 63 A		verticale			-	0 206 01	-		200	0 208 01	0 209 01	-	0 206 51	-	200	0 209 51	-
Vistop 63 à 160 A	modulaire	verticale			-	0 206 01	-		200	0 208 01	0 209 01	-	0 206 51	-	200	0 209 51	-
<b>MONTAGE SUR PLATINE</b>																	
DPX <sup>3</sup> 160 (Panachage possible avec DPX <sup>3</sup> 250)	fixe	verticale	sans commande motorisée latérale	avant	-	-	0 206 11 + 4 210 71/73		300	0 208 10	0 209 10	-	-	0 206 61 + 4 210 71	300	0 209 60	-
			avec commande motorisée latérale	avant	-	-	0 206 11 + 4 210 68		300	0 208 10	0 209 10	-	-	0 206 61 + 4 210 68	300	0 209 60	-
			sans commande motorisée frontale	avant ou arrière	0 207 50	0 207 90	0 207 49		300	0 208 10	0 209 10	-	0 207 61	0 207 49	300	0 209 60	-
			avec commande motorisée frontale	avant ou arrière	-	0 207 90	0 207 49		300	0 208 10	0 209 10	-	0 207 61	0 207 49	300	0 209 60	-
			avec commande rotative directe	avant	-	-	0 206 08 + 4 210 71/73		300	0 208 05	0 209 05	-	-	-	-	-	-
				avant ou arrière	0 207 50	0 207 90	0 207 49		300	0 208 05	0 209 05	-	0 207 61	0 207 49	300	0 209 65	-
			inverseur de sources manuel	avant	-	-	0 206 11 + 4 210 58		300	0 208 10	0 209 10	-	-	-	-	-	-
				avant ou arrière	0 207 50	0 206 63	0 206 71		300	0 208 10	0 209 10	-	-	-	-	-	-
	inverseur de sources motorisé	avant	-	-	0 206 13 + 4 210 58		300	0 208 10	0 209 10	-	-	-	-	-	-		
		avant ou arrière	-	0 206 63	0 206 71		300	0 208 10	0 209 10	-	-	-	-	-	-		
	horizontale	-	avant	-	-	0 206 15		150	0 208 13	0 209 13	-	-	-	-	-		
		avec ou sans commande motorisée frontale	avant ou arrière	-	-	0 207 94		150	0 208 17	0 209 17	-	-	-	-	-		
	extractible	verticale	avec ou sans commande motorisée frontale	avant ou arrière	0 207 50	0 207 91	0 207 59		400	-	-	0 212 11	-	-	-	-	
			avec commande rotative directe	avant ou arrière	-	0 207 91	0 207 59		400	-	-	0 212 08	-	-	-	-	
			inverseur de sources manuel ou motorisé	avant ou arrière	0 207 50	0 206 69	0 206 81		400	-	-	0 212 11	-	-	-	-	
		horizontale	avec ou sans commande motorisée frontale	avant ou arrière	-	-	0 207 95		200	-	-	0 212 13	-	-	-	-	
DPX <sup>3</sup> 250 (Panachage possible avec DPX <sup>3</sup> 160 magnétothermique)	fixe	verticale	sans commande motorisée latérale	avant	-	-	0 206 11 + 4 210 72/74		300	0 208 10	0 209 10	-	-	0 206 61 + 4 210 72	300	0 209 60	-
			avec commande motorisée latérale	avant	-	-	0 206 11 + 4 210 69		300	0 208 10	0 209 10	-	-	0 206 61 + 4 210 69	300	0 209 60	-
			sans commande motorisée frontale	avant ou arrière	-	0 207 90	0 207 64		300	0 208 10	0 209 10	-	0 207 61	0 207 49	300	0 209 60	-
			avec commande motorisée frontale	avant ou arrière	0 207 50	0 207 90	0 207 64		300	0 208 10	0 209 10	-	0 207 61	0 207 49	300	0 209 60	-
			avec commande rotative directe	avant	0 207 50	-	0 206 08 + 4 210 72/74		300	0 208 05	0 209 05	-	-	-	-	-	
				avant ou arrière	0 207 50	0 207 90	0 207 64		300	0 208 05	0 209 05	-	0 207 61	0 207 49	300	0 209 65	-
			inverseur de sources manuel	avant	-	-	0 206 11 + 4 210 58		300	0 208 10	0 209 10	-	-	-	-	-	
				avant ou arrière	0 207 50	0 206 63	0 206 73		300	0 208 10	0 209 10	-	-	-	-	-	
	inverseur de sources motorisé	avant	-	-	0 206 13 + 4 210 58		300	0 208 10	0 209 10	-	-	-	-	-			
		avant ou arrière	-	0 206 63	0 206 73		300	0 208 10	0 209 10	-	-	-	-	-			
	horizontale	-	avant	-	-	0 206 17		200	0 208 17	0 209 17	-	-	-	-			
		avec ou sans commande motorisée frontale	avant ou arrière	-	-	0 207 96		200	0 208 17	0 209 17	-	-	-	-			
	extractible	verticale	avec ou sans commande motorisée frontale	avant ou arrière	0 207 50	0 207 91	0 207 69		400	-	-	0 212 11	-	-	-	-	
			avec commande rotative directe	avant ou arrière	-	0 207 91	0 207 69		400	-	-	0 212 08	-	-	-	-	
			inverseur de sources manuel ou motorisé	avant ou arrière	0 207 50	0 206 69	0 206 83		400	-	-	0 212 11	-	-	-	-	
		horizontale	avec ou sans commande motorisée frontale	avant ou arrière	-	-	0 207 97		200	-	-	0 212 13	-	-	-	-	
DPX <sup>3</sup> 250 HP magnétique seul	fixe	verticale	appareil seul	avant	-	-	0 213 04		400	-	0 213 10	-	-	-	-		
			avec commande rotative ou motorisée	avant	-	-	0 213 05		400	-	0 213 10	-	-	-	-		
	débrochable	horizontale	appareil seul	avant	-	-	0 213 08		200	-	0 213 13	-	-	-	-		
			appareil seul	avant	-	-	0 213 06		400	-	-	0 213 11	-	-	-		
	extractible	horizontale	appareil seul	avant	-	-	0 213 09		300	-	-	0 213 14	-	-	-		
			appareil seul	avant	-	-	0 213 06		400	-	0 213 10	-	-	-	-		
DPX-IS 250	fixe	verticale	appareil seul centré	avant ou arrière	-	-	0 206 05		300	0 208 10	0 209 10	-	-	0 206 55	300	0 209 60	-
			1 ou 2 appareils	avant ou arrière	-	-	0 206 05		300	0 208 06	0 209 06	-	-	0 206 55	300	0 209 60	-
		horizontale	appareil seul	avant ou arrière	-	-	0 206 18		300	-	0 209 18	-	-	-	-	-	