

# DPX™-IS 250

interrupteurs-sectionneurs 63 A à 250 A




0 266 37



0 266 47



0 262 39



0 265 01

**Caractéristiques techniques p. 375**  
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts  
Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Raccordement par bornes à cage. Livrés avec cache-vis  
Conformes à la norme NF IEC 60947-3. Catégorie d'emploi AC 23 A  
Reçoivent les auxiliaires électriques (p. 376)  
Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage  
Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL<sup>3</sup>

| Réf.  |          | <b>DPX-IS à déclenchement</b> |  |
|---|----------|-------------------------------|--|
| Peuvent être associés à un relais différentiel à tore séparé, livrés sans déclencheur |          |                               |  |
| <b>Commande frontale</b>  |          |                               |  |
| 3P  | 4P       |                               |  |
| 0 266 30  | 0 266 34 | 63 A                          |  |
| 0 266 31  | 0 266 35 | 100 A                         |  |
| 0 266 32  | 0 266 36 | 160 A                         |  |
| 0 266 33  | 0 266 37 | 250 A                         |  |
| <b>Commande latérale droite</b>   |          |                               |  |
| 0 266 40  | 0 266 44 | 63 A                          |  |
| 0 266 41  | 0 266 45 | 100 A                         |  |
| 0 266 42  | 0 266 46 | 160 A                         |  |
| 0 266 43  | 0 266 47 | 250 A                         |  |
| <b>Commande latérale gauche</b>   |          |                               |  |
| 0 266 50  | 0 266 54 | 63 A                          |  |
| 0 266 51  | 0 266 55 | 100 A                         |  |
| 0 266 52  | 0 266 56 | 160 A                         |  |
| 0 266 53  | 0 266 57 | 250 A                         |  |

| Réf.                            |          | <b>DPX-IS sans déclenchement</b> |  |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|
| <b>Commande frontale</b>        |          |                                  |  |
| 3P                              | 4P       |                                  |  |
| 0 266 02                        | 0 266 06 | 160 A                            |  |
| 0 266 03                        | 0 266 07 | 250 A                            |  |
| <b>Commande latérale droite</b> |          |                                  |  |
| 0 266 12                        | 0 266 16 | 160 A                            |  |
| 0 266 13                        | 0 266 17 | 250 A                            |  |
| <b>Commande latérale gauche</b> |          |                                  |  |
| 0 266 22                        | 0 266 26 | 160 A                            |  |
| 0 266 23                        | 0 266 27 | 250 A                            |  |

| Réf.     | <b>Montage sur rail </b>   |
|----------|--|
| 0 262 39 | <b>Adaptateur pour montage sur rail </b><br>Permet le montage des appareils sur les rails aluminium  et sur les platines XL <sup>3</sup> équipées d'un rail<br>Pour DPX-IS 250   |
| 0 262 99 | <b>Rehausse de rail plastique</b><br>S'adapte sur un rail  pour permettre la cohabitation sur une même rangée de DX <sup>3</sup> et de DPX-IS 250 montés sur une platine réf. 0 262 39<br>Pour 20 modules                    |
| 4 052 26 | <b>Rehausse de rail alu</b><br>Destinée à la cohabitation d'appareils modulaires et de DPX <sup>3</sup> 160/250 et DPX-IS 250 montés sur les dispositifs réf. 0 206 01/51 ou sur platine réf. 0 206 11/61<br>Pour 20 modules |

| Réf.                              | <b>Commandes rotatives</b>  |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <b>Directes d'urgence</b><br>Poignée rouge, plastron jaune<br>Se montent en lieu et place des commandes standard<br>Commande frontale et latérale droite<br>Commande latérale gauche  |
| 0 266 89<br>0 266 90              |   |
|                                   | <b>Déportées sur porte IP 55</b><br>Ensemble comprenant :<br>- tringlerie<br>- support d'axe<br>- gabarit de perçage autocollant<br>- accessoires de fixation : joint de maintien de l'IP 55 maxi, blocage de porte en position circuit fermé<br>Pour appareil commande frontale et latérale<br>Pour appareil commande frontale et latérale d'urgence |
| 0 266 86<br>0 266 87 <sup>1</sup> |   |

| Réf.     | <b>Répartiteurs pour DPX-IS 250</b> |                    |                 |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
|          | Pour DPX-IS                         | Section des barres | Réf. des barres |
| 0 265 00 | 160 A                               | 18 x 4             | 0 374 34        |
| 0 265 01 | 250 A                               | 25 x 5             | 0 374 18        |

| Réf.                | <b>Accessoires</b>   |
|---------------------|--|
| 0 262 88            | <b>Bornes de raccordement</b><br>Jeux de 4 bornes pour câble nu sans cosse 185 mm <sup>2</sup> (rigide) ou 150 mm <sup>2</sup> (souple) maxi |
| 0 273 22            | <b>Epanouisseurs</b><br>Jeu amont ou aval  |
| 0 265 10   0 265 11 | <b>Prises arrière</b><br>Jeu de prises arrière amont et aval   |
| 0 262 87            | <b>Cache-bornes plombables</b><br>Jeu de 2   |

1 : A commander avec réf. 0 266 89 ou 0 266 90

Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 400 **p. 347**  
en XL<sup>3</sup> 800 **p. 339** en XL<sup>3</sup> 4000 **p. 324**

Borne de répartition 250 A **p. 407**  
Auxiliaires de signalisation et commande **p. 376**

Interverrouillage entre 2 appareils  
**Contactez votre direction régionale**