

DPX³ 1600

disjoncteurs de puissance électroniques et magnétothermiques de 630 à 1600 A (suite)



4 225 66



4 225 72



4 222 78

Caractéristiques techniques p. 403
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés, qui assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension. Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL³
S'équipent avec les auxiliaires (p. 390)
S'associent aux relais différentiels (p. 390)
Livrés avec vis de fixation, plages de raccordement pour barres, et cloisons de séparation
Réglages plombables
Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réf.		Disjoncteurs électroniques S1	
Réglage Ir, Isd (p. 403) Protection instantanée Voyants de fonctionnement Non compatibles avec l'interface de communication MODBUS réf. 4 210 75			
Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)			
In (A)			
3P	4P		
4 225 39	4 225 45	630	
4 225 40	4 225 46	800	
4 225 41	4 225 47	1000	
4 225 42	4 225 48	1250	
4 225 43	4 225 49	1600	
Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)			
4 225 51	4 225 57	630	
4 225 52	4 225 58	800	
4 225 53	4 225 59	1000	
4 225 54	4 225 60	1250	
4 225 55	4 225 61	1600	
Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)			
In (A)			
3P	4P		
4 225 63	4 225 69	630	
4 225 64	4 225 70	800	
4 225 65	4 225 71	1000	
4 225 66	4 225 72	1250	
4 225 67	4 225 73	1600	
Pouvoir de coupure Icu 100 kA (400 V~)			
4 225 75	4 225 81	630	
4 225 76	4 225 82	800	
4 225 77	4 225 83	1000	
4 225 78	4 225 84	1250	

Réf.		Disjoncteurs magnétothermiques	
Thermique réglable de : 0,8 à 1 In Magnétique réglable de : 5 à 10 In de 630 à 1250 A			
Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)			
In (A)			
3P	4P		
4 222 51	4 222 56	630	
4 222 52	4 222 57	800	
4 222 53	4 222 58	1000	
4 222 54	4 222 59	1250	
Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)			
4 222 63	4 222 68	630	
4 222 64	4 222 69	800	
4 222 65	4 222 70	1000	
4 222 66	4 222 71	1250	
Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)			
4 222 75	4 222 80	630	
4 222 76	4 222 81	800	
4 222 77	4 222 82	1000	
4 222 78	4 222 83	1250	
Pouvoir de coupure Icu 100 kA (400 V~)			
4 222 87	4 222 92	630	
4 222 88	4 222 93	800	
4 222 89	4 222 94	1000	
4 222 90	4 222 95	1250	

Parafoudres **p. 512**

Equipements de montage en XL³ 800 **p. 332**
Equipements de montage en XL³ 4000 **p. 320**

Disjoncteurs magnétothermiques Icu 100 kA
Version inverseurs de sources
Contactez votre direction régionale