

DPX³ 250 électroniques

disjoncteurs de puissance de 40 à 250 A



4 203 69



4 206 49



4 203 25

Caractéristiques techniques **p. 403**
Cotes d'encombrement et courbes **catalogue en ligne**

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³
Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
Livrés avec vis de fixation, cloisons de séparation et bornes à vis pour cosses ou barres
Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX³ (p. 398)
Conformes à la norme NF IEC 60947-2

| Réf. | | Disjoncteurs électroniques S2 | |
|--|----------|-------------------------------|--|
| Protection contre les surcharges : | | | |
| - Ir réglable de 0,4 à 1 In | | | |
| - Tr réglable de 3 à 15 s | | | |
| Protection contre les courts-circuits : | | | |
| - Isd réglable de 1,5 à 10 Ir | | | |
| - Tsd réglable de 0 à 0,5 s | | | |
| Pouvoir de coupure Icu 25 kA (400 V\sim) | | | |
| 3P | 4P | In (A) | |
| 4 203 02 | 4 203 12 | 40 | |
| 4 203 05 | 4 203 15 | 100 | |
| 4 203 07 | 4 203 17 | 160 | |
| 4 203 09 | 4 203 19 | 250 | |
| Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V\sim) | | | |
| 4 203 32 | 4 203 42 | 40 | |
| 4 203 35 | 4 203 45 | 100 | |
| 4 203 37 | 4 203 47 | 160 | |
| 4 203 39 | 4 203 49 | 250 | |
| Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V\sim) | | | |
| 4 203 62 | 4 203 72 | 40 | |
| 4 203 65 | 4 203 75 | 100 | |
| 4 203 67 | 4 203 77 | 160 | |
| 4 203 69 | 4 203 79 | 250 | |
| Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V\sim) | | | |
| 4 206 35 | 4 206 45 | 40 | |
| 4 206 37 | 4 206 47 | 100 | |
| 4 206 38 | 4 206 48 | 160 | |
| 4 206 39 | 4 206 49 | 250 | |

| Réf. | | Disjoncteurs électroniques S2 différentiels | |
|--|--------|---|--|
| Protection contre les surcharges : | | | |
| - Ir réglable de 0,4 à 1 In | | | |
| - Tr réglable de 3 à 15 s | | | |
| Protection contre les courts-circuits : | | | |
| - Isd réglable de 1,5 à 10 Ir | | | |
| - Tsd réglable de 0 à 0,5 s | | | |
| Différentiel électronique intégré avec affichage LCD | | | |
| Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A | | | |
| Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s | | | |
| (0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A) | | | |
| Pouvoir de coupure Icu 25 kA (400 V\sim) | | | |
| 4P | In (A) | | |
| 4 203 22 | 40 | | |
| 4 203 25 | 100 | | |
| 4 203 27 | 160 | | |
| 4 203 29 | 250 | | |
| Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V\sim) | | | |
| 4 203 52 | 40 | | |
| 4 203 55 | 100 | | |
| 4 203 57 | 160 | | |
| 4 203 59 | 250 | | |
| Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V\sim) | | | |
| 4 203 82 | 40 | | |
| 4 203 85 | 100 | | |
| 4 203 87 | 160 | | |
| 4 203 89 | 250 | | |
| Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V\sim) | | | |
| 4 206 55 | 40 | | |
| 4 206 57 | 100 | | |
| 4 206 58 | 160 | | |
| 4 206 59 | 250 | | |

Parafoudres **p. 512**

Equipements de montage en XL³ 400 **p. 342**
Equipements de montage en XL³ 800 **p. 332**
Equipements de montage en XL³ 4000 **p. 318**
Accessoires communs **p. 398**