

# Choix des supports jeux de barres

répartition standard XL<sup>3</sup>

In maxi (A) Supports		Barres cuivre plates						
		400	800	1000	1600	4000	6300	
Montage								
		0 373 10	0 373 15	0 373 20	0 373 21	0 373 22/23	0 373 24/25	0 373 12/13
<b>XL<sup>3</sup> 400</b>								
	Vertical en fond de coffret ou d'armoire		●					
	Vertical en fond de gaine à câbles	●						
<b>XL<sup>3</sup> 800</b>								
	Vertical en fond de coffret ou d'armoire		● + 0 373 14					
	Vertical en fond de gaine à câbles interne	●						
	Vertical en fond de gaine à câbles externe			●				
<b>XL<sup>3</sup> 4000</b>								
	Principal horizontal haut ou bas	P : 475				● + 0 205 51 <sup>(5)</sup>		
		P : 725				● + 0 205 52	● <sup>(5)</sup>	● <sup>(5)</sup>
		P : 975				● + 0 205 53	● <sup>(1)</sup>	● <sup>(1)</sup>
	Transfert horizontal	P : 725			● + 0 205 51	● <sup>(4+5)</sup>	● <sup>(4+5)</sup>	
		P : 975			● + 0 205 52	●	●	
	Vertical latéral en gaine à câbles	P : 475		● + 0 205 51	● + 0 205 51	● + 0 205 51		
		P : 725		● + 0 205 52	● + 0 205 52	● + 0 205 52	●	●
		P : 975		● + 0 205 53	● + 0 205 53	● + 0 205 53	● <sup>(1)</sup>	● <sup>(1)</sup>
	Vertical latéral en armoire derrière montant	P : 725		● + 0 205 51		● + 0 205 51		
		P : 975		● + 0 205 52		● + 0 205 52	●	●
	Vertical en fond	L : 475		● + 0 205 51		● + 0 205 51 <sup>(2)</sup>		
		L : 725	● + 0 205 52	● + 0 205 52		● + 0 205 52		
		L : 975		● + 0 205 53		● + 0 205 53		
	Horizontal en fond	L : 475		● <sup>(3)</sup> + 0 205 51		● <sup>(3)</sup> + 0 205 51	● <sup>(3)</sup> + 0 205 51	
		L : 725		● <sup>(3)</sup> + 0 205 52		● <sup>(3)</sup> + 0 205 52	● <sup>(3)</sup> + 0 205 52	
		L : 975		● <sup>(3)</sup> + 0 205 53		● <sup>(3)</sup> + 0 205 53	● <sup>(3)</sup> + 0 205 53	

1 : Avec montant réf. 0 205 20 en gaine à câbles - 2 : Profondeur 725 mm minimum - 3 : Supports fixes uniquement - 4 : En gaines à câbles complémentaires - 5 : Châssis partiel