


Barres cuivre et accessoires

≤ 4000 A				≤ 6300 A			
 réf. 0 373 24/25 - 0 373 93 barres à chant		 barres à plat		 réf. 0 373 12/13 barres à chant		 barres à plat	
I (A)		I (A)		I (A)		I (A)	
IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
700	630	500	420	-	-	-	-
1180	1020	750	630	-	-	-	-
1600	1380	1000	900	-	-	-	-
2020	1720	1120	1000	-	-	-	-
800	700	600	500	-	-	-	-
1380	1180	750	630	-	-	-	-
1900	1600	1100	1000	-	-	-	-
2350	1950	1350	1200	-	-	-	-
950	850	700	600	-	-	-	-
1600	1400	1000	850	-	-	-	-
2200	1900	1250	1100	-	-	-	-
2700	2300	1600	1400	-	-	-	-
1000	900	750	630	-	-	-	-
1700	1480	1050	900	-	-	-	-
2350	2000	1300	1150	-	-	-	-
2850	2400	1650	1450	-	-	-	-
1250	1050	850	700	-	-	-	-
2050	1800	1200	1050	-	-	-	-
2900	2450	1600	1400	-	-	-	-
3500	2900	1900	1650	-	-	-	-
1450	1270	1000	800	-	-	-	-
2500	2150	1450	1250	-	-	-	-
3450	2900	1800	1600	-	-	-	-
4150	3450	2150	1950	-	-	-	-
1460	1270	1150	950	-	-	-	-
2500	2150	1700	1500	-	-	-	-
3450	2900	2500	2000	-	-	-	-
1750	1500	1350	1150	-	-	-	-
3050	2550	2000	1650	-	-	-	-
4150	3500	2900	2400	-	-	-	-
2000	1750	1650	1450	-	-	-	-
3600	2950	2500	2000	-	-	-	-
4800	4000	3500	3000	-	-	-	-
-	-	-	-	3300	3000	2750	2400
-	-	-	-	5200	4800	3600	3250
-	-	-	-	7000	6400	5400	4800



0 374 19 + 0 373 11



0 374 40



0 374 10

Répartition "standard"

Réf. Barres cuivre

Plates rigides à trous taraudés

Section (mm)	I admissible (A)		Trous Ø mm	Long. (mm)
	IP ≤ 30	IP > 30		
0 373 88	12 x 2	110	80	990
0 373 89	12 x 4	160	125	990
0 374 33	15 x 4	200	160	990
0 374 34	18 x 4	245	200	990
0 374 38	25 x 4	280	250	990
0 374 18	25 x 5	330	270	1750
0 374 19	32 x 5	450	400	1750

Plates rigides à trous lisses

Section (mm)	I admissible (A)	IP	Long. (mm)
0 374 40	50 x 5	700	1750
0 374 41	63 x 5	800	1750
0 374 59	75 x 5	950	1750
0 374 43	80 x 5	1000	1750
0 374 46	100 x 5	1250	1750

Souples

Livrées à plat, longueur 2 m

Section (mm ²)	I (A)	
	IP ≤ 30	IP > 30
0 374 10	13 x 3	200
0 374 67	20 x 5	400
0 374 11	24 x 4	400
0 374 12	32 x 5	630
0 374 57	50 x 5	850
0 374 58	50 x 10	1250

Accessoires

Profilé isolant

0 373 11 Profilé isolant pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, longueur 1 m
Livré avec clips de fixation

Étiquettes autocollantes "Tension dangereuse"

0 372 99 Pochette de 5 étiquettes de 56 mm et 5 étiquettes de 80 mm
Conformes à la NF X 08-003 "symbole 50016"

Vis

0 367 74 Vis isolante M6 x 10

0 367 75 Vis M6-10 HF avec rondelle contact

Clips-écrous

Pour bâtis d'armoire et traverses perforées
Avec picots assurant la continuité des masses
Livrés sans vis

0 477 12 Pour vis M6

0 477 13 Pour vis M8

