


# Blocs de jonction Viking™ 3

accessoires



Butée de blocage 0 375 10, montage automatique sans outil



0 375 11 avec porte-étiquette 0 395 96



0 375 12 avec repérage CAB 3



0 375 13 avec porte-étiquette Duplix 0 384 98



0 395 98

Caractéristiques techniques [catalogue en ligne et p. 443](#)

Réf.	Rails DIN à couper
	Longueur 2 m
<b>0 374 04</b>	Rail DIN  EN 60715 prof. 7,5 mm
<b>0 374 07</b>	Rail DIN  prof. 15 mm
<b>0 477 22</b>	Rail DIN  prof. 7,5 mm avec oblongs
<b>0 477 23</b>	Rail DIN  prof. 15 mm avec oblongs
	<b>Adaptateur pour fixation sur rail asymétrique</b>
<b>0 364 66</b>	Pour montage sur rail  d'un appareil à fixation pour rail Largeur 17 mm. Rehausse l'appareil de 6 mm PC-ABS
	<b>Support d'écartement à 45°</b>
<b>0 394 49</b>	Ensemble de 2 supports permettant l'inclinaison d'un rail à 45° Livré avec 4 vis M6, écrous et rondelles
	<b>Butées de blocage</b>
	Acceptent les repères CAB 3
	<b>Pas de 6 mm automatique</b>
<b>0 375 10</b>	Montage sans vis Pour rails  prof. 15 mm et  EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm Accepte le porte-étiquette réf. 0 395 96 Fait office de cloison terminale pour les blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm
	<b>Pas 8 mm</b>
<b>0 375 11</b>	Pour rails  prof. 15 mm et  EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm Accepte le porte-étiquette réf. 0 395 96
	<b>Pas 10 mm</b>
<b>0 375 12</b>	Pour rails  prof. 15 mm et  EN 60715 prof. 7,5 mm (sauf rail fixé sur platine) et 15 mm Permet de supporter un barreau pour conducteur de protection ou de blindage : - Barreau laiton réf. 0 373 00/01 (p. 350) - Barre cuivre 12 x 4 mm avec étriers réf. 0 373 02 (p. 350) - Bornier IP 2X avec barreau plat acier 12 x 2 mm réf. 0 048 19 (p. 350) - Barre cuivre 12 x 4 mm réf. 0 373 49 ou 0 373 89 (p. 350) - Barreau 10 x 3 mm de blindage réf. 0 375 34 (p. 440)
	<b>Pas 12 mm</b>
<b>0 375 13</b>	Pour rails  EN 60715,  prof. 15 mm et  EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm Après découpe de la cloison supérieure, repérage par étiquette possible avec réf. 0 384 98 (p. 450)

Réf.	Accessoires de repérage
<b>0 395 96</b>	Porte-étiquette transparent à inclinaison variable Fixation sur butées de blocage réf. 0 375 10/11 Livré avec étiquette 32 x 9,5 mm Peut recevoir l'étiquette réf. 0 395 97
<b>0 395 97</b>	Étiquette à graver 28 x 9,5 mm Pour porte-étiquette réf. 0 395 96. ABS souple Fond blanc, gravure noire
<b>0 395 98</b>	Stylo feutre noir Indélébile pour repérage
	<b>Cloisons terminales</b>
	Cloisons grises
	<b>Pour blocs vis</b>
<b>0 375 50</b>	1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm
<b>0 375 51</b>	1 entrée/1 sortie pas de 12 et 15 mm
<b>0 375 52</b>	2 entrées/2 sorties
<b>0 375 53</b>	2 étages
<b>0 375 54</b>	3 étages
<b>0 375 55</b>	Sectionnable pas de 6 mm et à fonction pas de 5 mm
<b>0 375 56</b>	Sectionnable cartouche fusible 5 x 20 bouchon vissé
<b>0 375 57</b>	De mesure sectionnable
	<b>Pour blocs ressort pas de 5 mm</b>
	Permet au bloc de passer au pas de 6 mm et de recevoir un câble souple équipé d'un embout de 4 mm <sup>2</sup> (p. 444)
<b>0 375 86</b>	1 entrée/1 sortie
<b>0 375 87</b>	1 entrée/2 sorties
<b>0 375 88</b>	2 entrées/2 sorties
<b>0 375 89</b>	2 étages
	<b>Pour blocs ressort pas de 6 mm</b>
<b>0 375 90</b>	Sectionnables

