


Blocs de jonction Viking™ 3

accessoires (suite)




Bornier de blindage avec butées 0 375 12, barreau 0 375 34 et étriers 0 375 30/31



0 375 76 + 0 371 64




0 375 66 + 0 371 63 + 0 371 03



0 375 27 + 0 371 61



Caractéristiques techniques **catalogue en ligne et p. 443**

Réf.	Accessoires de blindage
	Permettent un raccordement sûr et simple du blindage des câbles
	Etriers de blindage Pour blocs vis et ressort - montage par pivotement sur barreau collecteur 10 x 3 mm réf. 0 375 34 - montage par vis M4 (fournie) sur plaque - montage sur rail avec réf. 0 364 69 (p. 209)
0 375 30	Pour câble diam. 3 à 8 mm
0 375 31	Pour câble diam. 4 à 13,5 mm
0 375 32	Pour câble diam. 10 à 20 mm
	Barreau de blindage Pour blocs vis et ressort Acier Longueur 1 m A utiliser avec butées de blocage réf. 0 375 12
0 375 34	10 x 3 mm
	Barrette de continuité de blindage Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm Raccordement par clips 2,8 x 0,8 mm ou par soudure Capacité : 1 mm ²
0 375 35	



Réf. Ecrans de protection

	Unipolaires Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie
0 375 65	Pas de 5 et 6 mm
0 375 66	Pas de 8 et 10 mm
0 375 67	Pas de 12 et 15 mm
	A couper Longueur 1 m Se montent sur cloison de séparation et d'isolement Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie Acceptent les repères CAB 3 pour blocs de jonction
0 375 68	Pas de 5, 6, 8 et 10 mm (cloison réf. 0 375 60)
0 375 69	Pas de 12 et 15 mm (cloison réf. 0 375 61)



Accessoires de mesure

	Pour blocs vis et ressort
0 375 27	Alvéole de mesure pour fiche Ø4 mm pour blocs pas de 5, 6 et 8 mm
	Pour blocs vis
0 375 75	Alvéole de mesure pour fiche Ø2 mm pour blocs pas de 10 mm réf. 0 371 03/63
0 375 76	Alvéole de mesure pour fiche Ø4 mm pour blocs pas de 12 et 15 mm réf. 0 371 04/05/64/65
0 375 77	Alvéole de mesure pour fiche Ø4 mm pour bloc de mesure sectionnable réf. 0 371 92
	Adaptateur pointe de touche de sécurité IP 2X
0 394 45	Fiche test Ø2 mm - Fourreau rétractable Permet la réalisation de tests volants selon la réglementation sur la protection des travailleurs Se monte directement sur fiche Ø4 mm



1 : Sauf blocs sectionnables avec préhenseur, bloc vis à LED et blocs ressort à fonction
Blocs 2 et 3 étages : étage supérieur uniquement
Montage de 2 alvéoles côte à côte possible uniquement avec blocs pas de 8 mm