

Système de repérage CAB 3™


pour filerie et blocs de jonction Viking 3



Repères sur fil parfaitement alignés grâce aux picots latéraux



0 382 12



Bornier équipé de repères et supports de repères CAB 3



Emballage plus pratique

Dimensions et exemples catalogue en ligne

Permettent le repérage de fils ou blocs de jonction Viking 3

| Réf.¹ | | Repères pour filerie 0,15 à 0,5 mm² et 0,5 à 1,5 mm² et blocs de jonction | |
|--|------------|--|----------|
| Sur blocs de jonction Viking 3 : - 4 repères 0,15 à 0,5 mm² maxi - 3 repères 0,5 à 1,5 mm² maxi Repères de 0,15 à 0,5² : réglettes de 25 repères Repères de 0,5 à 1,5² : réglettes de 30 repères | | | |
| Chiffres : Code couleur international | | | |
| 0,15 à 0,5² | 0,5 à 1,5² | 0 381 00 | 0 382 10 |
| 0 381 01 | 0 382 11 | 0 381 02 | 0 382 12 |
| 0 381 03 | 0 382 13 | 0 381 04 | 0 382 14 |
| 0 381 05 | 0 382 15 | 0 381 06 | 0 382 16 |
| 0 381 07 | 0 382 17 | 0 381 08 | 0 382 18 |
| 0 381 09 | 0 382 19 | | |
| Lettres : Noir sur fond jaune | | | |
| 0 381 10 | 0 383 00 | 0 381 11 | 0 383 01 |
| 0 381 12 | 0 383 02 | 0 381 13 | 0 383 03 |
| 0 381 14 | 0 383 04 | 0 381 15 | 0 383 05 |
| 0 381 16 | 0 383 06 | 0 381 17 | 0 383 07 |
| 0 381 18 | 0 383 08 | 0 381 19 | 0 383 09 |
| 0 381 20 | 0 383 10 | 0 381 21 | 0 383 11 |
| 0 381 22 | 0 383 12 | 0 381 23 | 0 383 13 |
| 0 381 24 | 0 383 14 | 0 381 25 | 0 383 15 |
| 0 381 26 | 0 383 16 | 0 381 27 | 0 383 17 |
| 0 381 28 | 0 383 18 | 0 381 29 | 0 383 19 |
| 0 381 30 | 0 383 20 | 0 381 31 | 0 383 21 |
| 0 381 32 | 0 383 22 | 0 381 33 | 0 383 23 |
| 0 381 34 | 0 383 24 | 0 381 35 | 0 383 25 |
| Signes conventionnels : Noir sur fond jaune | | | |
| 0 381 40 | 0 382 70 | 0 381 41 | 0 382 71 |
| 0 381 42 | 0 382 72 | 0 381 43 | 0 382 73 |
| 0 381 44 | 0 382 74 | 0 381 45 | 0 382 75 |
| 0 381 46 | 0 382 76 | | |



0 381 06



0 383 17



0 381 28



0 382 72



0 381 43

| Réf.¹ | | Repères pour filerie 1,5 à 2,5 mm² et 4 à 6 mm² | |
|------------|----------|--|----------|
| | | Repères de 1,5 à 2,5² : réglettes de 30 repères Repères de 4 à 6² : réglettes de 20 repères | |
| | | Chiffres : Code couleur international | |
| 1,5 à 2,5² | 4 à 6² | 0 382 20 | 0 382 30 |
| 0 382 21 | 0 382 31 | 0 382 22 | 0 382 32 |
| 0 382 23 | 0 382 33 | 0 382 24 | 0 382 34 |
| 0 382 25 | 0 382 35 | 0 382 26 | 0 382 36 |
| 0 382 27 | 0 382 37 | 0 382 28 | 0 382 38 |
| 0 382 29 | 0 382 39 | | |
| | | Lettres : Noir sur fond jaune | |
| 0 383 30 | 0 383 60 | 0 383 31 | 0 383 61 |
| 0 383 32 | 0 383 62 | 0 383 33 | 0 383 63 |
| 0 383 34 | 0 383 64 | 0 383 35 | 0 383 65 |
| 0 383 36 | 0 383 66 | 0 383 37 | 0 383 67 |
| 0 383 38 | 0 383 68 | 0 383 39 | 0 383 69 |
| 0 383 40 | 0 383 70 | 0 383 41 | 0 383 71 |
| 0 383 42 | 0 383 72 | 0 383 43 | 0 383 73 |
| 0 383 44 | 0 383 74 | 0 383 45 | 0 383 75 |
| 0 383 46 | 0 383 76 | 0 383 47 | 0 383 77 |
| 0 383 48 | 0 383 78 | 0 383 49 | 0 383 79 |
| 0 383 50 | 0 383 80 | 0 383 51 | 0 383 81 |
| 0 383 52 | 0 383 82 | 0 383 53 | 0 383 83 |
| 0 383 54 | 0 383 84 | 0 383 55 | 0 383 85 |
| | | Signes conventionnels : Noir sur fond jaune | |
| 0 382 80 | 0 382 90 | 0 382 81 | 0 382 91 |
| 0 382 82 | 0 382 92 | 0 382 83 | 0 382 93 |
| 0 382 84 | 0 382 94 | 0 382 85 | 0 382 95 |
| 0 382 86 | 0 382 96 | | |



0 382 32



0 382 26



0 383 46



0 383 79



0 382 82



0 382 94

1 : Ces références sont tarifées au repère