

Colliers d'équipement Colring™

Colliers

à témoin de serrage et auto-agrippants

Performances

Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
"Colliers pour installations électriques"
Agrément UL selon la norme UL 62275

Encliquetage, tenue à l'arrachement et tenue en température

Réf.	Effort d'encliquetage (daN)	Tenue à l'arrachement selon EN 62275		Tenue en température			Type selon IEC/UL 62275	
		Ø d'essai (mm)	tenue mini (daN)	maxi d'utilisation (°C)	mini d'utilisation (°C)	mini d'installation (°C)		
Colliers Colring incolores	0 320 30	0,5	18	8	75	-40	-10	1/11
	0 320 31	0,5	20	8	75	-40	-10	1/11
	0 320 32	0,5	38	8	75	-40	-10	1/11
	0 320 37	0,5	20	13	75	-40	-10	1/11
	0 320 38/39/40	0,5	38	13	75	-40	-10	1/11
	0 320 42/43/44	0,5	38	22	75	-40	-10	1/11
	0 320 47/49	1	38	53	75	-40	-10	1/11
	0 320 50	1	38	53	75	-40	-10	1/11
	0 320 52	0,45	20	8	75	-40	-10	1/11
	0 320 54	0,6	20	13	75	-40	-10	1/11
	0 320 55/57	0,9	38	22	75	-40	-10	1/11
	0 320 58	1,5	38	53	75	-40	-10	1/11
	0 320 61	0,5	38	8	75	-40	-10	1/11
	0 320 63	0,5	38	22	75	-40	-10	1/11
0 320 45	2	38	53	85	-40	0	2/21	
0 320 46/48	2	38	80	85	-40	0	2/21	
0 320 51	2	38	115	85	-40	0	2/21	
Colliers Colring noirs	0 320 12	0,5	18	8	105	-40	0	1/11
	0 320 13	0,5	20	8	105	-40	0	1/11
	0 320 14	0,5	38	8	105	-40	0	1/11
	0 320 15	0,5	20	13	105	-40	0	1/11
	0 320 18/19/20	0,5	38	13	105	-40	0	1/11
	0 320 22/23/24	0,5	38	22	105	-40	0	1/11
	0 320 29	1	38	53	105	-40	0	1/11
	0 320 25	2	38	53	85	-40	0	2/21
	0 320 26/27	2	38	80	85	-40	0	2/21
	0 320 28	2	38	115	85	-40	0	2/21

Résistance aux agents extérieurs

- Bonne tenue aux bases, huiles, graisses, alcools, produits pétroliers
- 1,5 % ≤ reprise d'humidité ≤ 3 %


Comportement au feu

- Tenue à la flamme selon UL 94 : V2
- Non propagateur de la flamme
- Tenue au brûleur à aiguille selon IEC 60695-11-5
- Indice limite d'oxygène (LOI) selon EN ISO 4589-1 / ASTM D 2863-00 : 28,5 % (26% pour Colring noirs)
- Polyamide sans halogène, classe 1 selon ASTM D 4066 (classe 2 pour Colring noirs)


Dimensions (mm)

Colliers avec identification

Réf. 0 320 61




Réf. 0 320 63




Accessoires


Réf. 0 320 65/67




Réf. 0 320 70




Réf. 0 320 72



Réf. 0 320 76



Réf. 0 320 85



Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI ...
Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

Colliers à témoin de serrage

Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles
Débrayables par pincement de la tête du collier
Maintien de la lanière après serrage

Réf.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Ø de serrage (mm)	
			maxi	mini
0 331 94	15	180	35	15
0 331 95	15	225	50	35
0 331 96	15	320	80	50

Colliers auto-agrippants

Colliers de maintien de câbles repositionnables
Textile double face avec recto "boucles" et verso "crochets"
Non blessants pour les câbles
Peuvent se fixer par vis ou rivets réf. 0 366 44/46

Réf.	Couleur	Larg. (mm)	Long. (mm)	Ø de serrage (mm)
				maxi
0 331 84	Noir	16	150	35
0 331 85	Rouge	16	150	35
0 331 86	Vert	16	150	35
0 331 87	Noir	16	300	80
0 331 88	Rouge	16	300	80
0 331 89	Vert	16	300	80

Embase adhésive

Embase pour fixation des colliers
Possibilité de fixation par vis Ø4 mm
0 320 68 Noire - 38 x 38 x 9,4 mm
Pour colliers larg. 20 mm maxi



++ Baies LCS³ p. 1108

