

Platines de rue Sfera New

dimensions et principe de montage

Sfera New - dimensions (en mm)



Boîtier à encastrer

Réf.	A	B	C
350010	117	123	45
350020	117	214	45
350030	117	306	45

Note : compatibilité avec boîtiers à encastrer SFERA CLASSIC

Visières anti-pluie (option)

Réf.	A	B	C
350511	151	151	51
350512	151	151	51
350513	151	151	51
350521	151	242	51
350522	151	242	51
350523	151	242	51
350531	151	334	51
350532	151	334	51
350533	151	334	51

Châssis + support

Réf.	A	B	C
350541	290	242	51
350442	290	242	51
350543	290	242	51
350661	290	334	51
350562	290	334	51
350563	290	334	51
350691	430	334	51
350592	430	334	51
350593	430	334	51

Modules fonctions

A	B
115	91

Boîtiers muraux avec visière anti-pluie

Réf.	A	B	C
350611	151	151	82
350612	151	151	82
350613	151	151	82
350621	151	242	82
350622	151	242	82
350623	151	242	82
350631	151	334	82
350632	151	334	82
350633	151	334	82

Sfera Robur - dimensions (en mm)



Boîtier à encastrer anti-arrachage

Réf.	A	B	C
350110	102	114	51
350120	102	206	51
350130	102	297	51

Note : compatibilité avec boîtiers à encastrer SFERA CLASSIC

Châssis + support

Réf.	A	B	C
350315	134	132	34,5
350325	134	223	34,5
350335	134	315	34,5

Modules fonctions

A	B
115	91

Cadres de finition

Réf.	A	B	C
350415	139	144	21
350425	139	235	21
350435	139	327	21

Boîtiers muraux avec visière anti-pluie

Réf.	A	B	C
350611	151	151	82
350612	151	151	82
350613	151	151	82
350621	151	242	82
350622	151	242	82
350623	151	242	82
350631	151	334	82
350632	151	334	82
350633	151	334	82