

Mosaic™

chargeurs sans fils - induction



0 775 98

Chargeurs sans fils - induction permettant la charge sans cordon d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction Qi
 Consommation en veille < 0,07 W
 Rendement énergétique > 85 %
 Conforme au standard WPC Qi (Wireless Power Consortium)
 Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)
 Conforme aux spécifications ICNIRP (protection santé)
 Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)

Réf. **Chargeur sans fils - induction + chargeur Type-A USB - version Mosaic**

Chargeur sans fils - induction 1 A / 5 W avec 1 port USB
 2,4 A / 12 W pour alimenter un second terminal
 S'installe dans boîte d'encastrement, cadre saillie, kit poste de travail, colonne, bloc bureau...
 A équiper d'un support et d'une plaque (p. 928-929 et catalogue en ligne)
 Équipé de 2 antennes à induction garantissant une mise en charge rapide et intuitive du smartphone
 Surface de reconnaissance : 50 x 80 mm
 Platine inclinée avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge
 Dimensions : 136,5 x 70 x 56,5 mm
 Fonction lock antiviol
 Montage multiposte horizontal possible
 Avec platine finition métallisée

0 775 98



Chargeurs sans fils - induction

versions intégrables dans mobilier



0 776 40L livré avec autocollant



0 885 08



Chargeurs sans fils - induction permettant la charge rapide sans cordon d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction Qi
 Consommation en veille < 0,07 W
 Rendement énergétique > 85 %
 Conforme au standard WPC Qi (Wireless Power Consortium)
 Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)
 Conforme aux spécifications ICNIRP (protection santé)
 Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)

Réf. **Prêt-à-Poser chargeurs sans fils - induction**

Spécialement adaptés au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine...
 IP 44 - IK 08 - Classe II TBTS
 Équipés d'une antenne à induction de 8 cm² garantissant une mise en charge rapide du smartphone
 Diamètre de perçage 80 mm à l'aide de la scie cloche réf. 0 885 08, diamètre posé 85 mm, extra-plat avec épaisseur < 1,5 mm
 Verrouillage du chargeur sous le mobilier par écrou papillon serre-joint
 Certifié Qi-WPC
 Couleur aluminium

0 776 40L **Kit 1 chargeur mobilier Ø80 complet (fiche)**

1 chargeur 3 A - 15 W avec 1 alimentation 25 W
 Livré avec accessoires :
 - Cordon RJ 45 longueur 2,5 m entre chargeur et alimentation + alimentation équipée d'un cordon de 2,5 m avec fiche 2P
 - Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons
 - Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique

0 776 46L **Kit 4 chargeurs mobilier Ø80 complet (fiche)**

4 chargeurs 3 A - 15 W avec 1 alimentation 100 W
 Livré avec accessoires :
 - 4 cordons RJ 45 longueur 1 m + alimentation équipée d'un cordon de 2,5 m avec fiche 2P
 - Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons
 - Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique
 Câblage des chargeurs en étoile ou en série Plug & Play

0 776 45L **Kit 4 chargeurs mobilier Ø80 complet (câble)**

4 chargeurs 3 A - 15 W avec 1 alimentation 100 W
 Permet plusieurs alimentations sur une même ligne
 Livré avec accessoires :
 - 4 cordons RJ 45 longueur 1 m + alimentation 2 x 2,5 mm² pour raccordement par câble
 - Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons
 - Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique
 Câblage des chargeurs en étoile ou en série Plug & Play

Chargeurs mobiliers à composer

Chargeurs sans fils - induction 3 A - 15 W - IP 44 - IK 08
 Pose unitaire avec alimentation réf. 0 776 38L
 Pose multiple avec alimentation(s) réf. 0 776 39L
 Possibilité d'impression d'un logo à la demande

0 776 42L ○ Blanc

0 776 43L ● Noir

0 776 41L ● Alu

Alimentations mobiles pour chargeurs sans fils

0 776 38L Alimentation 25 W avec fiche 2P et cordon RJ 45

0 776 39L Alimentation 100 W 2 x 2,5 mm² repiquable

Livrée avec 4 cordons RJ 45, 1 m
 Câblage des chargeurs en étoile ou en série Plug & Play

Accessoire

0 885 08

Pour chargeur sans fils - induction intégrable dans mobilier
 Scie cloche Ø80 avec forêt de centrage
 Perçage jusqu'à 30 mm
 Compatible plaque de plâtre, mélaminé et plancher technique

