








# Boîtes de sol version standard

## tableau de choix

POSITION DE MONTAGE DES PRISES	CAPACITE	KITS SUPPORTS BOÎTE DE SOL	PLANCHER TECHNIQUE	CHAPE BÉTON	
			BOÎTIERS D'ISOLATION	BOÎTES D'ENCASTREMENT	
				AUTO-AJUSTABLE POUR CHAPE HAUTEUR 65 À 90 MM	UNIVERSELLE REGLABLE POUR CHAPE HAUTEUR JUSQU'À 125 MM
			 <b>0 880 27</b>	 <b>0 880 91</b>	 <b>0 880 80</b>
<b>Horizontale réglable</b>   Hauteur minimum : 80 mm	12 (3 x 4) modules	<b>0 880 20</b>	-	<b>0 880 90</b> hauteur chape ≥ 80 mm <sup>(1)</sup>	<b>0 880 80 + 0 880 81</b> hauteur chape ≥ 100 mm
	18 (3 x 6) modules	<b>0 880 21</b>	-	<b>0 880 91</b> hauteur chape ≥ 80 mm <sup>(1)</sup>	<b>0 880 80 + 0 880 82</b> hauteur chape ≥ 100 mm
	24 (3 x 8) modules	<b>0 880 22</b>	-	<b>0 880 92</b> hauteur chape ≥ 80 mm <sup>(1)</sup>	<b>0 880 80 + 0 880 83</b> hauteur chape ≥ 100 mm
<b>Verticale</b>   Hauteur minimum : 68 mm en chape béton 83 mm en plancher technique	8 (2 x 4) modules	<b>0 880 23</b>	<b>0 880 26</b>	<b>0 880 90</b>	<b>0 880 80 + 0 880 81</b>
	12 (2 x 6) modules	<b>0 880 24</b>	<b>0 880 27</b>	<b>0 880 91</b>	<b>0 880 80 + 0 880 82</b>
	16 (2 x 8) modules	<b>0 880 25</b>	<b>0 880 28</b>	<b>0 880 92</b>	<b>0 880 80 + 0 880 83</b>
<b>Trappes de visite</b>   Hauteur minimum : 65 mm	Pour couvercle 8/12 modules	<b>0 880 39</b>	-	<b>0 880 90</b>	<b>0 880 80 + 0 880 81</b>
	Pour couvercle 12/18 modules	<b>0 880 40</b>	-	<b>0 880 91</b>	<b>0 880 80 + 0 880 82</b>
	Pour couvercle 16/24 modules	<b>0 880 41</b>	-	<b>0 880 92</b>	<b>0 880 80 + 0 880 83</b>

### INSTALLATION DANS PLANCHER TECHNIQUE



1 : Ne permet pas l'utilisation de fiches droites