








Boîtes de sol version affleurante

tableau de choix

POSITION DE MONTAGE DES PRISES	CAPACITE	KITS SUPPORTS BOÎTE DE SOL	PLANCHER TECHNIQUE	CHAPE BÉTON	
			BOÎTIERS D'ISOLATION	BOÎTES D'ENCASTREMENT	
				AUTO-AJUSTABLE POUR CHAPE HAUTEUR 65 À 90 MM	UNIVERSELLE REGLABLE POUR CHAPE HAUTEUR JUSQU'À 125 MM
			 0 880 27	 0 880 91	 0 880 80
Horizontale réglable  Hauteur minimum : 92 mm	12 (3 x 4) modules	0 881 20	-	0 880 90 hauteur chape + revêtement ≥ 92 mm ⁽¹⁾	0 880 80 + 0 880 81 hauteur chape ≥ 100 mm
	18 (3 x 6) modules	0 881 21	-	0 880 91 hauteur chape + revêtement ≥ 92 mm ⁽¹⁾	0 880 80 + 0 880 82 hauteur chape ≥ 100 mm
	24 (3 x 8) modules	0 881 22	-	0 880 92 hauteur chape + revêtement ≥ 92 mm ⁽¹⁾	0 880 80 + 0 880 83 hauteur chape ≥ 100 mm
Verticale  Hauteur minimum : 80 mm en chape béton 92 mm en plancher technique	8 (2 x 4) modules	0 881 23	0 880 26	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81
	12 (2 x 6) modules	0 881 24	0 880 27	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82
	16 (2 x 8) modules	0 881 25	0 880 28	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83
Trappes de visite  Hauteur minimum : 65 mm	Pour couvercle 8/12 modules	0 881 39	-	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81
	Pour couvercle 12/18 modules	0 881 40	-	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82
	Pour couvercle 16/24 modules	0 881 41	-	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83

INSTALLATION DANS PLANCHER TECHNIQUE



1 : Ne permet pas l'utilisation de fiches droites