


Boîtes d'encastrement pour boîtes de sol




0 880 90




0 880 91



0 880 80



0 880 83



0 880 85

Tableau de choix **p. 932 à 935**
Caractéristiques techniques **p. 940 à 942**

Conformes aux normes IEC/EN 60670-23
Pour installation dans chape béton

Réf.	Boîtes d'encastrement auto-ajustables
	Hauteur chape : de 65 à 90 mm
0 880 90	Pour boîtes de sol version standard ou affleurante 8/12 modules
	Pour boîtes réf. 0 880 20/23/39 et 0 881 20/23/39
0 880 91	12/18 modules
	Pour boîtes réf. 0 880 21/24/40 et 0 881 21/24/40
0 880 92	16/24 modules
	Pour boîtes réf. 0 880 22/25/41 et 0 881 22/25/41

Réf.	Boîte d'encastrement universelle réglable
	Boîte d'encastrement Hauteur chape : de 55 à 125 mm
0 880 80	Adaptateurs de montage pour chape béton Pour boîtes de sol version standard ou affleurante
	8/12 modules Pour boîtes réf. 0 880 09/12/20/23/39 et 0 881 20/23/39
0 880 81	12/18 modules
	Pour boîtes réf. 0 880 10/13/21/24/40 et 0 881 21/24/40
0 880 82	16/24 modules
	Pour boîtes réf. 0 880 11/14/22/25/41 et 0 881 22/25/41
	Kit de finition béton ciré
0 880 85	Pour boîtes de sol version standard 16/24 modules Hauteur 50 mm
	Réhausse
0 880 86	4 vis pour extension à utiliser avec la boîte d'encastrement réf. 0 880 80 pour une hauteur de chape de 150 mm à 220 mm
0 880 88	1 bloc de mousse pour extension, à utiliser avec la référence 0 880 86 et 0 880 80