

## Goulottes Mosaic™ à clippage direct

choix des profilés et accessoires de cheminement

Composants du système sur catalogue en ligne (NF EN 50085-2-1)

GOULOTTES					ET ACCESSOIRES						ANGLES			DERIVATIONS				ACCESSOIRES
Nombre de compartiments	Largeur couvercle	Section (mm)	Finition	Longueur (m)	Monobloc : corps + couvercle <sup>(2)</sup>	Cloison de séparation	Eclisse de jonction à joint de corps	Joint de corps adhésif	Joint de couvercle	Embout	Angles intérieurs <sup>(2)</sup>	Angles extérieurs	Angles plats	Dérivations planes vers larg. 80 mm	Dérivations planes vers larg. 105 mm	Dérivations d'angle 85/105/130 mm	Dérivation vers passage de sol 50 x 12 / 92 x 20	Adaptateur pour appareillage modulaire
<b>A CLIPPAGE DIRECT - COUVERCLE(S) 45 MM</b>																		
	Existe en 2,5 m 45	50 x 80	Blanc	2	0 756 01	0 756 09	0 756 61	0 756 66	0 756 69	0 756 11	0 756 21	0 756 31	0 756 41	0 756 71	-	0 756 81 + 0 756 21	0 756 88	0 310 69 <sup>(2)</sup>
			Blanc	2,5	0 110 20													
	Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>	2	0 757 00	-	0 757 30	0 757 35	0 757 05	0 757 10	0 757 15	0 757 20	0 757 25	-	-	-	-			
	45	50 x 105	Blanc	2	0 756 02	0 756 09	0 756 62	0 756 67	0 756 69	0 756 12	0 756 22	0 756 32	0 756 42 <sup>(2)</sup>	0 756 72	0 756 76	0 756 81 + 0 756 22	0 756 88	0 310 69 <sup>(2)</sup>
			Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>	2	0 757 02	-	0 757 30	2 x 0 757 35	0 757 07	0 757 12	0 757 17	0 757 22	0 757 25	-	-	-	-	
	Blanc	2	0 756 04	-	0 756 63	① 0 756 66 ② 0 756 67	2 x 0 756 69	0 756 14	0 756 24	0 756 34	0 756 44	① 0 756 71 ② 0 756 72	① 0 756 75 ② 0 756 76	0 756 81 + 0 756 24	0 756 88	0 310 69 <sup>(2)</sup>		
	Existe en 2,5 m 45 45	50 x 130	Blanc	2	0 756 03	-	0 756 61	0 756 66	2 x 0 756 69	0 756 13	0 756 23	0 756 33	0 756 43	0 756 71	0 756 75	0 756 81 + 0 756 23	0 756 88	0 310 69 <sup>(2)</sup>
			Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>	2,5	0 110 22	-	0 757 30	2 x 0 757 35	0 757 07	0 757 12	0 757 17	0 757 22	0 757 25	-	-	-	-	
	Blanc	2	0 756 04	-	0 756 63	① 0 756 66 ② 0 756 67	2 x 0 756 69	0 756 14	0 756 24	0 756 34	0 756 44	① 0 756 71 ② 0 756 72	① 0 756 75 ② 0 756 76	0 756 81 + 0 756 24	0 756 88	0 310 69 <sup>(2)</sup>		
	Existe en 2,5 m 45 45 45	50 x 180	Blanc	2	0 756 06	-	0 756 61	0 756 66	3 x 0 756 69	0 756 16	0 756 26	0 756 36	0 756 46	0 756 71	0 756 75	0 756 81 + 0 756 26	0 756 88	0 310 69 <sup>(2)</sup>
			Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>	2,5	0 110 24	-	0 757 30	3 x 0 757 35	0 757 09	0 757 14	0 757 19	0 757 24	0 757 25	-	-	-	-	
	Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>	2	0 757 04	-	0 757 30	3 x 0 757 35	0 757 09	0 757 14	0 757 19	0 757 24	0 757 25	-	-	-	-	-		

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface  
2 : Angles intérieurs et extérieurs livrés avec jonction de cloison en multicompartiment

## Goulottes Mosaic™ à clippage direct

choix de la dérivation

Composants du système sur catalogue en ligne (NF EN 50085-2-1)

Dimensions	Profilé vertical		Longueur (m)	Dérivation plane	Dérivation d'angle	Dérivation plane	Dérivation d'angle	Dérivation d'angle
	Profilé horizontal			50 x 80 mm réf. 0 756 01 ou 0 757 00	50 x 105 mm réf. 0 756 02	50 x 130 mm réf. 0 756 03		
50 x 80 mm		0 756 01 - Blanc	2	0 756 71	0 756 81 + 0 756 21	-	0 756 81 + 0 756 21	0 756 81 + 0 756 21
		0 110 20 - Blanc	2,5					
		0 757 00 - Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>	2	0 757 25	-	-	-	
50 x 105 mm		0 756 02 - Blanc	2	0 756 72	-	0 756 76	0 756 81 + 0 756 22	0 756 81 + 0 756 22
50 x 130 mm		0 756 03 - Blanc	2	0 756 71	0 756 81 + 0 756 23	0 756 75	0 756 81 + 0 756 23	0 756 81 + 0 756 23
		0 110 22 - Blanc	2,5					
		0 757 02 - Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>	2	0 757 25	-	-	-	
50 x 145 mm		0 756 04 - Blanc	2	0 756 71 (vers le haut) 0 756 72 (vers le bas)	0 756 81 + 0 756 24	0 756 75 (vers le haut) 0 756 76 (vers le bas)	0 756 81 + 0 756 24	0 756 81 + 0 756 24
50 x 180 mm		0 756 06 - Blanc	2	0 756 71	0 756 81 + 0 756 26	0 756 75	0 756 81 + 0 756 26	0 756 81 + 0 756 26
		0 110 24 - Blanc	2,5					
		0 757 04 - Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>	2	0 757 25	-	-	-	

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

## Prises Soluclip Mosaic™ à clippage direct

choix des prises

Montage des fonctions Mosaic		
L'accessoire Soluclip permet l'intégration des mécanismes Mosaic dans la goulotte Mosaic à clippage direct		<input type="radio"/> 0 756 90 - Blanc <input type="radio"/> 0 757 36 - Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>
Prises Soluclip pour goulottes Mosaic à clippage direct		
Les prises Soluclip pour goulottes Mosaic à clippage direct ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences de mise en œuvre et d'utilisation dans un total respect de la nouvelle norme EN 50085-2-1. Les prises sont équipées de l'accessoire Soluclip en version blanc.		
	Standard	Détrompage
2P+T	<input type="radio"/> 0 771 01L	<input type="radio"/> 0 771 21L
2 x 2P+T	<input type="radio"/> 0 771 02L <input type="radio"/> 0 771 92L	<input type="radio"/> 0 771 22L
3 x 2P+T	<input type="radio"/> 0 771 03L	<input type="radio"/> 0 771 23L
4 x 2P+T	<input type="radio"/> 0 771 04L	<input type="radio"/> 0 771 24L
Accessoire de repiquage		0 771 00L
2 x RJ 45 cat. 6 FTP		0 765 46
2 x RJ 45 cat. 5e FTP		0 765 42
Embout serre-câbles		0 898 07

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface  
2 : Produit commandable à l'unité

Appareillage antimicrobien p. 1020-1021