

Goulottes DLP monobloc

choix des profilés et accessoires de cheminement

Composants du système
sur catalogue en ligne
(NF EN 50085-2-1)

GOULOTTES ET ACCESSOIRES									ANGLES		
Nombre de compartiments	Largeur couvercle	Section (mm)	Monobloc : corps + couvercle ⁽¹⁾	Cloison de séparation	Agrafes	Joint de corps ⁽²⁾	Joint de couvercle	Embout	Angles intérieurs ⁽³⁾	Angles extérieurs ⁽³⁾	Angles plats
GOULOTTES POUR MONTAGE D'APPAREILLAGE AVEC SUPPORT - COUVERCLE(S) 65 MM											
	65	35 x 80	0 104 61 ⁽⁴⁾	0 105 84	0 106 81	0 106 92 OU 0 106 91	0 108 01	0 107 22	0 106 01	0 106 21	0 107 67
	65	50 x 80	0 104 62 ⁽⁴⁾	0 105 82	0 106 81	0 106 92 OU 0 106 91	0 108 01	0 107 22	0 106 02	0 106 22	0 107 67
	65	50 x 105	0 104 24 ⁽⁴⁾	0 105 82	0 106 81	0 106 96	0 108 01	0 107 00	0 106 05	0 106 19	0 107 86
	65 65	50 x 150	0 104 27	0 105 82	0 106 81	0 106 92 OU 0 106 91	2 x 0 108 01	0 107 03	0 106 06	0 106 35	0 107 89
	65 65 65	50 x 220	0 104 28 ⁽⁴⁾	0 105 82	0 106 81	0 106 92 OU 0 106 91	3 x 0 108 01	0 107 05	0 106 50	0 106 38	0 107 95
GOULOTTES CONFORT DE CÂBLAGE POUR MONTAGE D'APPAREILLAGE AVEC SUPPORT - COUVERCLE(S) 85 MM											
	85	35 x 105	0 104 63 ⁽⁴⁾	-	0 106 82	0 106 92 OU 0 106 91	0 108 02	0 107 01	0 106 01	0 106 21	0 107 84
	85	50 x 105	0 104 64 ⁽⁴⁾	0 105 82	0 106 82	0 106 92 OU 0 106 91	0 108 02	0 107 02	0 106 02	0 106 22	0 107 85
	85 85	50 x 195	0 104 70 ⁽⁴⁾	0 105 82	0 106 82	0 106 92 OU 0 106 91	2 x 0 108 02	0 107 11	0 106 06	0 106 35	0 107 92
GOULOTTES DE DISTRIBUTION DE CÂBLES - COUVERCLE 130 ET 180 MM											
	130	50 x 150	0 104 65 ⁽⁴⁾	0 105 82	0 106 86	0 106 92 OU 0 106 91	0 108 04	0 107 03	0 106 02	0 106 22	0 107 89
	180	50 x 195	0 104 69	0 105 82	0 106 86	0 106 92 OU 0 106 91	0 108 06	0 107 11	0 106 02	0 106 22	0 107 92
	130	65 x 150	0 104 75 ⁽⁴⁾	0 105 83	0 106 86	0 106 92 OU 0 106 91	0 108 04	0 107 06	0 106 03	0 106 23	0 107 90
	180	65 x 195	0 104 76	0 105 83	0 106 86	0 106 92 OU 0 106 91	0 108 06	0 107 07	0 106 03	0 106 23	0 107 93

1 : Cloison(s) solidaire(s) du corps (sauf réf. 0 104 70 qui dispose d'une cloison amovible) - 2 : 0 106 92 joint de corps, fixation par adhésif et 0 106 91 joint de corps à éclisses
3 : Angles intérieurs et extérieurs livrés avec jonction de cloison en multicompartiment - 4 : Ces produits ont reçu la certification DNV

Goulottes DLP monobloc

choix des supports pour montage d'appareillage

SUPPORTS MOSAIC ⁽¹⁾				SUPPORTS UNIVERSELS ⁽²⁾				
		Largeur de couvercle				Largeur de couvercle		
		65 mm	85 mm			65 mm	85 mm	130 mm
2 modules		0 109 52	0 109 92	1 poste		-	0 109 13	0 109 14
4 modules		0 109 54	0 109 94	2 postes		-	0 109 23	0 109 24
6 modules		0 109 56	0 109 96	3 postes		-	0 109 33	0 109 34
8 modules		0 109 58	0 109 98					

1 : Supports livrés avec plaques de finition
2 : Supports livrés avec plaques d'ajustement