

Coffrets Linkeo 19"



6 462 62



6 462 21



6 465 01

Tableau de choix p. 1048-1049

IP 20 - IK 08

Équipés de :

- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
- 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U
- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
- 1 balai pour entrée de câble
- Ouïes hautes pour ventilation naturelle

Gris anthracite RAL 7016

Réf.		Coffrets fixes Linkeo 19"			
		Panneaux latéraux fixes			
		Livrés montés			
Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)
6 462 00	6 462 10	6 U	359	600	18
6 462 01	6 462 11	9 U	492	600	27
6 462 02	6 462 12	12 U	625	600	36
6 462 03	6 462 13	15 U	759	600	45
6 462 04	6 462 14	18 U	892	600	54
6 462 05	6 462 15	21 U	1025	600	63
		Panneaux latéraux amovibles			
		Livrés à plat			
		Pour faciliter l'accès sur le côté du coffret			
		Ouverture avec une serrure (même clé que la porte)			
		Livrés avec kit de mise à la masse			
Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)
6 462 50	6 462 60	6 U	359	600	18
6 462 51	6 462 61	9 U	492	600	27
6 462 52	6 462 62	12 U	625	600	36
6 462 53	6 462 63	15 U	759	600	45
6 462 54	6 462 64	18 U	892	600	54
6 462 55	6 462 65	21 U	1025	600	63
		Coffrets pivotants Linkeo 19"			
		Composés de :			
		- socle (fixation murale), pouvant recevoir un PDU 19"			
		- corps pivotant permettant un libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance. Sens pivotant réversible			
		Livrés montés			
		Livrés avec kit de mise à la masse			
Profondeur 610 mm		Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)
6 462 21		9 U	492	600	27
6 462 22		12 U	625	600	36
6 462 23		15 U	759	600	45
6 462 24		18 U	892	600	54
6 462 25		21 U	1025	600	63

Réf.	Equipements pour coffrets 19"
	Montants Linkeo 19"
	Jeu de 2 montants 19" supplémentaires
	S'installent à l'arrière du coffret
6 462 42	12 U
6 462 43	15 U
6 462 44	18 U
6 462 45	21 U
	Roulettes
6 462 48	Jeu de 4 roulettes
	Kit ventilateur Linkeo
6 462 38	Kit composé de :
	- 2 ventilateurs
	- 1 thermostat
	- interrupteur
	Livré avec un câble de 2,3 m
	Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
	Tablettes fixes Linkeo
	Fixation à vis en drapeau sur 2 montants 19"
	Hauteur 2 U
	Charge max. : 15 kg
6 465 01	Noir RAL 9005
	Prof. 200 mm
6 465 02	Pour les coffrets de profondeurs 400, 450 et 600 mm
	Pour les coffrets de profondeurs 450 et 600 mm
	Panneaux passe-fils 19"
	Métal 1 axe
	Équipés de bracelets guide-câbles
6 465 20	1 U
6 465 21	2 U



Packs petit tertiaire pré-équipés 10" et 19"
p. 1089

PDU et Keor PDU
p. 1094 à 1096