

# Baies Linkeo 19"

baies et équipements



6 467 64



6 464 03



6 464 30



0 464 91

Tableau de choix **p. 1054-1055**  
Caractéristiques techniques **p. 1115**

Réf.		<b>Baies Linkeo 19"</b>			
		Baies associables IP 20 – IK 08 Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique Condamnation des 4 faces par serrure à clé Équipées de 2 montants 19" avec marquage des U et réglable en profondeur Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse) Peut être équipé d'un jeu de balais réf. 6 464 28 Prédécoupe haute pour kit ventilateurs Équipées de pieds de nivellement Charge admissible : 400 kg Gris anthracite RAL 7016			
		<b>Porte avant simple</b>			
Livrée montée	Livrée à plat	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
6 467 50	6 467 75	24 U	1226	600	600
6 467 51	6 467 76	24 U	1226	800	800
6 467 55	6 467 80	33 U	1626	600	600
6 467 56	6 467 81	33 U	1626	800	800
6 467 60	6 467 85	42 U	2026	600	600
6 467 61	6 467 86	42 U	2026	600	800
6 467 62	6 467 87	42 U	2026	600	1000
6 467 63	6 467 88	42 U	2026	800	600
6 467 64	6 467 89	42 U	2026	800	800
6 467 65	6 467 90	42 U	2026	800	1000
6 467 73	6 467 98	47 U	2248	800	800
6 467 74	6 467 99	47 U	2248	800	1000
		<b>Baie d'extension porte avant simple</b>			
		Sans panneaux latéraux Livrées avec kit d'association			
6 467 70	6 467 95	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
		42 U	2026	800	800
		<b>Porte avant double</b>			
6 467 66		Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
6 467 67		42 U	2026	800	600
6 467 68		42 U	2026	800	800
		42 U	2026	800	1000
		<b>Kit d'association Linkeo</b>			
6 463 37	Pour association de 2 baies 19" Linkeo				
		<b>Montants 19" Linkeo</b>			
		Jeu de 2 montants 19" supplémentaires avec marquage des U			
6 463 40	24 U				
6 463 41	33 U				
6 463 42	42 U				
6 463 43	47 U				

Réf.	<b>Socles Linkeo</b>
	Socles métalliques composés de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles Hauteur 100 mm Gris anthracite RAL 7016 Pour les baies de largeur x profondeur (mm) :
6 464 00	600 x 600
6 464 01	600 x 800 ou 800 x 600
6 464 02	600 x 1000
6 464 03	800 x 800
6 464 04	800 x 1000
	<b>Roulettes</b>
0 464 82	Jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein Charge totale admissible sur les 4 roulettes : 500 kg
	<b>Kits ventilateurs Linkeo</b>
	Thermostat intégré réglable de - 10 à 80 °C Cordon d'alimentation 2,5 m avec fiche 2P+T, 230V~ Gris anthracite RAL 7016
6 464 30	2 ventilateurs
6 464 31	4 ventilateurs
	<b>Gestion de câblage Linkeo</b>
	<b>Entrée de câble à balais</b>
	Se fixe sur les entrées de câbles prédécoupées hautes et basses
6 464 28	Jeu de balais
	<b>Grilles guide-câbles verticales</b>
	Fixation latérale et arrière sur structure
6 464 20	Pour baie 33 U
6 464 21	Pour baie 42 U
6 464 22	Pour baie 47 U
	<b>Bracelet guide-cordons</b>
	Pour baie larg. 800 mm. Se fixe sur les montants 19" Dim. utile : 65 x 145 mm. Noir RAL 9005
6 464 25	Jeu de 6 bracelets métalliques
	<b>Passe-fils verticaux</b>
	Pour baie larg. 800 mm Jeu de 2 panneaux verticaux pour gérer les cordons en façade sur toute la hauteur de la baie avec passages balai et fingers pour maintien des cordons tous les 1 U
6 464 26	Pour baies 42 U
6 464 27	Pour baies 47 U
	<b>Eclairages LED</b>
	Pré-câblés avec cordon d'alimentation longueur 2 m Fixation magnétique
0 464 91	Avec interrupteur Orientable à 60°
0 363 81	Avec détecteur de présence Orientable à 120°