



FIXATION PLAFOND EN BALANCELLE

→ RAILS RCSN




013 150




CF 30 à CF 150
↔ 100 -> 600 mm

Peut également être fixé :
- au mur
- sur remontée verticale

DIMENSIONS



FIXATION DU CHEMIN DE CÂBLES



Recourber la patte d'accrochage sur le fil


	Ep.	L (mm)	Emb.	GS	GC	304L	316L
RCSN150	100	150	10 P	013 150	013 153	-	013 154
RCSN200	100	200	10 P	013 200	013 203	-	013 204
RCSN300	100	300	10 P	013 300	013 303	-	013 304
RCSN400	100	400	10 P	013 400	013 403	-	013 404
RCSN500	100	500	10 P	013 500	013 503	-	013 504
RCSN550	100	550	20 P	013 550	013 553	-	-
RCSN600	100	600	10 P	013 600	013 603	-	013 604
RCSN700	100	700	15 P	013 700	-	-	-
RCSN1000	100	1000	1 P	013 010	013 013	-	013 014
RCSN2000	100	2000	1 P	013 020	013 023	013 028	013 024
RCSN3000	100	3000	1 P	013 030	013 033	013 038	013 034

→ ÉCHELLES EDF



console CSN

561 310



Platine PFREDF

561 310




CF 30 à CF 150
↔ 50 -> 600 mm

Peut également être fixé :
- au mur
- sur penderd


S'associe aux consoles C (p. 196), CSN (p. 192) et CB (p. 195)
À associer à une platine, pour réalisation d'un penderd

MONTAGE




FIXATION

FASTRUT



p. 234

DIMENSIONS



Vis : - 1 point de fixation jusqu'à la largeur 200 mm incluse
- 2 points de fixation à partir de la largeur 300 mm