

# INCARA™ VERTEBRA

## POUR BUREAUX ET PLANS DE TRAVAIL

### → VERTÈBRES DE BUREAU **N**



6 549 92

Permet le maintien et la circulation verticale des câbles et cordons entre le bureau et le sol ainsi qu'une distribution horizontale des câbles directement sous le plan de travail

Emb.  Gris  Noir

#### Installation à l'horizontale ou à la verticale

**2 compartiments - 120 cm**

2 utilisations possibles :

- position rigide avec rotation sur

1 axe

- position flexible avec rotation sur

2 axes

Fixation par vis (non fournies) ou par pastilles double face (fournies)

1 P 6 549 92 6 549 93

#### Installation à la verticale

**4 compartiments - 80 cm**


Pied avec lest métal

Peut être fixée par vissage sous le plateau de bureau ou via un perçage Ø 80 mm


1 P 6 549 90 6 549 91

### DIMENSIONS


#### Vertèbre 2 compartiments



Rayon de courbure




R1 50 mini




R2 80 mini


#### Vertèbre 4 compartiments



Rayon de courbure



R1 80 mini




R2 80 mini


### MISE EN ŒUVRE

#### Vertèbre 2 compartiments

Position rigide




Position flexible




#### Vertèbre 4 compartiments

Par vis Ø3,5 mm maxi (non fournies)



Par adhésif double face (fourni)



Température de pose recommandée : de + 15 °C à + 25 °C

#### Fixation de la vertèbre 4 compartiments

