



GAGNER EN SÉRÉNITÉ

SÉCURITÉ DE LA MAISON

Portiers & caméras
connectés



#LegrandImprovingLives*

*Ensemble, améliorons les vies

79 %
des Français
craignent
le cambriolage

50 %
des Français
veulent contrôler
via un smartphone

61 %
des Français
privilégient
la surveillance
sans abonnement

Sources : étude OpinionWay
pour Resideo - Mars 2025




Legrand
simplifie
la sécurité
résidentielle

connectée. Un écosystème complet, facile à installer,

VITE
POSÉ

Des kits prêts à poser, un système BUS 2 fils.
Une configuration centralisée via une application unique.



HOME + SECURITY

DE A À Z



HOME + SECURITY

Pour la sécurité de la maison, un écosystème cohérent de portiers et de caméras pilotés
depuis une application unique qui centralise tout.



Une application gratuite, sans abonnement, un accès libre, permanent et sans frais à toutes les fonctionnalités.

ZÉRO
ABONNEMENT



HOME + SECURITY

simple à utiliser... en toute liberté !



HOME + SECURITY

TOUT
SOUS LES YEUX

Une interface portier intuitive, une application unique pour tout piloter, une gestion centralisée de tous les équipements.

SOMMAIRE

Garder un œil sur la maison	2
Un design qui vaut le coup d'œil	4
Une utilisation au doigt et à l'œil	6
Une installation en un clin d'œil	8
Garder un œil sur son intérieur	10
Garder un œil sur les abords de la maison	12
L'implantation en un coup d'œil	14
L'offre kits portiers en un coup d'œil	16
L'offre caméras en un coup d'œil	18
RSE : Legrand s'engage	20
Formations, services	22
Configurateur portiers Bticino	24



Je vois qui sonne,
je dialogue avec la personne.



CAMÉRA PLATINE DE RUE

Filme le visiteur dès l'appui sur le bouton d'appel. Signale l'appel et permet de visualiser le visiteur sur le portier Classe 300X et sur un smartphone via l'App Home + Security.

Le déclenchement de la gâche électrique se fait depuis le portier ou le smartphone.



Je garde un œil chez moi,
je dialogue avec les occupants.



CAMÉRA INTÉRIEURE CONNECTÉE

Filme et surveille l'intérieur de la maison dès le départ de l'occupant (fonction géolocalisation).

Alerte sur smartphone, via l'App Home + Security, en cas de détection d'un visage inconnu.

Permet également de dialoguer avec la personne et de déclencher automatiquement une sirène.



Je surveille les abords
de ma maison.



CAMÉRA EXTÉRIEURE CONNECTÉE

Détecte la présence d'une personne ou d'un véhicule sur la propriété et alerte sur smartphone, via l'App Home + Security, en cas de détection d'un visage ou d'un véhicule inconnu.

Une sirène intégrée 105 dB peut être déclenchée à distance depuis un smartphone.

Garder un œil sur la maison. De près comme de loin.

La maison en toute sécurité : un écosystème complet qui permet d'accéder aux images des caméras en tous lieux, et d'agir en toute sérénité.



CLASSE 300X

Affiche les images des caméras sur un grand écran 7".
Permet de gérer l'ensemble de l'écosystème grâce à une interface claire et intuitive.



HOME + SECURITY

Affiche les images des caméras sur smartphone, alerte avec des notifications et permet de dialoguer à distance avec les visiteurs et les occupants de la maison.



Grand écran 7"
1024 x 600



Écran tactile

L'écran Classe 300X se distingue par ses finitions raffinées et son impact visuel contemporain. Des matériaux haut de gamme et des lignes minimalistes fusionnent pour s'intégrer parfaitement dans tous les univers résidentiels.



Accessibilité optimale : 2 touches physiques

CLASSE 300X

Un design qui vaut le coup d'œil. Lignes épurées, simplicité attractive.



Nous avons souhaité harmoniser la forme et la fonction pour une expérience utilisateur simple, élégante et intuitive.



DESIGN MINIMALISTE, INNOVATION MAJEURE

Le design épuré et monolithique du portier Classe 300X simplifie l'expérience utilisateur, intégrant discrètement la technologie à l'intérieur de la maison.



NOIR, ÉLÉGANT ET CONTEMPORAIN

La finition noire sublime les lignes raffinées du Classe 300X. L'écran en verre intégral offre une expérience visuelle immersive et contemporaine. Un équilibre parfait entre technologie et style, pour tous les intérieurs.



BLANC, CONSENSUEL ET INTEMPOREL

Le Classe 300X en finition blanche affiche une présence discrète et épurée. Il s'intègre naturellement dans tous les intérieurs, évoquant une sensation de pureté, de tradition et de modernité rassurante.



ÉCRAN À FLEUR DE MUR


Ses 19 mm d'épaisseur en font l'un des écrans les plus fins du marché.



La page d'accueil du Classe 300X s'adapte automatiquement à la configuration de l'installation. La simplification extrême de l'interface offre un accès rapide au contenu et une grande facilité de navigation, pour une expérience utilisateur sans précédent.



HOME + SECURITY




Depuis un smartphone et via l'App Home + Security, la fluidité de la navigation est comparable à celle de l'écran du Classe 300X.

CLASSE 300X

Une utilisation au doigt et à l'œil. Navigation intuitive et personnalisable.


||

Grâce à l'interface claire et évolutive, l'accessibilité est optimale et intuitive.




INTERFACE CONÇUE POUR TOUS

Moderne, claire et intuitive, l'interface graphique du Classe 300X est conçue pour simplifier la gestion quotidienne de la maison. Toutes les fonctions principales sont à portée de main et de regard en permanence. Le choix d'un fond noir ou blanc permet de s'adapter aux habitudes de chacun.



CONVIVIALITÉ ET PERFORMANCE SUR TOUS LES ÉCRANS

Le Classe 300X offre des images nettes et de haute qualité en résolution 1024 x 600. Grâce à l'annulation d'écho numérique intégrée, le son est d'une clarté cristalline et sans interférences. La connectivité Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz) garantit un contrôle à distance encore plus rapide et stable via l'App Home + Security.




HOME + SECURITY

CAMÉRA PLATINE DE RUE




ALIMENTATION BUS 2 FILS





ÉCRAN CLASSE 300X



CÂBLE BUS 2 FILS



Vers relais d'ouverture de porte




Grâce à la technologie Wi-Fi intégrée à l'écran Classe 300X, le câblage BUS 2 fils évite les installations complexes et la configuration d'un réseau Ethernet.

CLASSE 300X


Une installation en un clin d'œil.

Raccordement 2 fils, configuration rapide.



CONFIGURATION DES COMPOSANTS DU SYSTÈME

Avec les cavaliers de configuration, vous associez facilement l'écran Classe 300X et la caméra platine de rue. Vous pouvez ajouter d'autres écrans, un relais de gâche électrique, etc.



PERSONNALISATION DEPUIS L'ÉCRAN TACTILE

Depuis l'écran tactile, vous êtes guidé pas à pas pour personnaliser les principaux paramètres du système : choix de la langue, du fond d'écran, intégration des caméras connectées, réglages du volume sonore, etc.



Appairage de l'App Home + Security et de l'écran facilité par QR Code

CONNEXION IMMÉDIATE ET FACILE

La gestion du système est autonome et intuitive : tous les paramètres peuvent être gérés par le client, qui sera guidé avec des informations claires sur l'écran du Classe 300X et dans le menu de l'App Home + Security.



Reconnaissance
faciale



Volet de
confidentialité



Système audio
bidirectionnel



Qualité 2K
+ Optimisation
contre-jour (HDR)



Vision nocturne



Zoom x16



MOBILITÉ

La caméra se pose sur un meuble et se branche sur une simple prise. Elle communique en Wi-Fi bi-bande 2,4 GHz / 5 GHz avec la box internet.



PERFORMANCE

La caméra peut être raccordée à un réseau Ethernet grâce à un socle PoE : un seul câble Cat. 6, (fourni) suffit pour l'alimentation et la transmission des images.



FLEXIBILITÉ

Suivant la pièce à surveiller, la caméra peut être fixée sur un mur ou au plafond. La communication se fait en Wi-Fi ou via le socle PoE.

CAMÉRA INTÉRIEURE CONNECTÉE

Garder un œil chez soi. Tout en respectant sa vie privée.

||

Je veille sur mes proches pendant mon absence.
Et sans aucun abonnement de télésurveillance !



SURVEILLANCE ET PRÉSERVATION DE LA VIE PRIVÉE

La caméra reconnaît les visages. Elle peut envoyer une notification suivant le paramétrage (visage inconnu par exemple). Equipée d'un volet de confidentialité, elle le ferme automatiquement en présence des occupants, grâce à la fonction géolocalisation du smartphone⁽¹⁾.

(1) Activation et désactivation du volet possibles depuis l'App Home + Security.

||

Je vois si les enfants sont rentrés de l'école.
Je les entends et je peux leur parler.




ENTENDRE ET DIALOGUER À DISTANCE

Equipée d'un micro et d'un haut-parleur 80 dB, la caméra permet une communication claire et instantanée à distance depuis un smartphone. Rassurant pour échanger avec les enfants et les personnes âgées !



AFFICHAGE DES IMAGES SUR TOUS LES ÉCRANS

Les images transmises par la caméra intérieure connectée s'affichent à la fois sur l'écran Classe 300X et sur smartphone.



HOME + SECURITY



SIMPLICITÉ

Caméra version Wi-Fi

Se raccorde au 230 V et communique en Wi-Fi bi-bande 2,4 GHz / 5 GHz avec la box internet.



PERFORMANCE

Caméra version PoE

Un seul câble Ethernet Cat. 6a suffit pour l'alimentation et la transmission des images.



Différenciation personnes, animaux, véhicules



Sirène 105 dB intégrée



Qualité 2K + Optimisation contre-jour (HDR)



Vision nocturne



Zoom x16

CAMÉRA EXTÉRIEURE CONNECTÉE

Garder un œil sur les abords de la maison. La protection commence à l'extérieur.

”


J'ai toujours un œil sur mon jardin. Et je peux même déclencher une sirène depuis mon smartphone !



DIFFÉRENCIATION PERSONNES, ANIMAUX ET VÉHICULES

La caméra différencie les visages, les animaux⁽¹⁾ et les véhicules (lecture de la plaque d'immatriculation). Elle peut envoyer une notification suivant le paramétrage (visage ou véhicule inconnus par exemple).

(1) Possibilité d'enlever la reconnaissance des animaux dans les paramètres.




DISSUASION À DISTANCE

A distance depuis un smartphone et via l'App Home + Security, il est possible de déclencher une puissante sirène 105 dB intégrée à la caméra.



AFFICHAGE DES IMAGES SUR TOUS LES ÉCRANS

Les images transmises par la caméra extérieure connectée s'affichent à la fois sur l'écran Classe 300X et sur smartphone. La caméra transmet également le son environnant au smartphone.




HOME + SECURITY

ÉCOSYSTÈME PORTIER CLASSE 300X ET CAMÉRAS CONNECTÉES

L'implantation en un coup d'œil. Pour une sécurité optimale de la maison.






Caméra intérieure connectée

Dans l'entrée, le séjour... Posée sur un meuble ou fixée au mur ou au plafond



Écran Classe 100X ou Classe 300X

A l'étage, dans bureau, couloir...



Poser l'écran Classe 300X sur un meuble

Support disponible séparément

Le choix en un coup d'œil.

Kits portiers, prêts à poser.

Toute l'installation en une seule référence : le kit constitue la solution la plus économique et la plus pratique pour installer vos portiers.



Composition des kits portiers audio-vidéo connectés

- 1 caméra platine de rue
 - 1 écran
 - 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
 - 1 alimentation BUS 2 fils réf. BT346050
 - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
- Les kits peuvent être complétés avec des caméras platines de rue et des écrans.



KITS PORTIERS AUDIO-VIDÉO CONNECTÉS

	KITS CLASSE 300EOS		KITS CLASSE 300X		KIT CLASSE 100X
	Blanc BT363916	Noir BT363928	Blanc BT363945	Noir BT363946	Blanc BT364614
Contrôle des solutions connectées "with Netatmo"	App Home + Control		-		-
Contrôlable par la voix	fonctionne avec alexa		-		-
Voir les visiteurs, dialoguer avec eux depuis un smartphone	App Home + Security		App Home + Security		App Home + Security
Voir les images transmises par les caméras connectées	-		App Home + Security		-
Connexion réseau	Wi-Fi 2,4 GHz ou filaire RJ 45		Wi-Fi bi-bande 2,4 et 5 GHz		Wi-Fi 2,4 GHz
Ecran vidéo	Tactile 5" Résolution 1024 x 600 pixels		Grand écran tactile 7" Résolution 1024 x 600 pixels		5"
Contrôle d'accès par badge					
Mode silence "Ne pas déranger"	Oui		Oui		Oui
Mode professionnel "sonnez/entrez"	Oui		Oui		Oui
Nombre de sonneries	6		15		20
Fonction répondeur vidéo (mémoire d'image)	Oui		Oui		-
Solutions accessibilité	Boucle inductive Touches en relief		Boucle inductive 2 touches physiques		Boucle inductive Touches en relief
Ecran supplémentaire	BT344845 Écran blanc	BT344885 Écran noir	BT344745 Écran blanc ⁽¹⁾	BT344746 Écran noir ⁽¹⁾	BT344682 Écran blanc
Caméra platine de rue⁽²⁾	Linéa 3000 noire BT343093		Linéa 3000 noire BT343093		Linéa 3000 grise BT343091

(1) Peut être posé sur un support de table réf. 344632, à commander séparément

(2) Peut recevoir une visière anti-pluie réf. BT343053 (noire) ou réf. BT343051 (grise), à commander séparément



KITS PORTIERS AUDIO-VIDÉO

KIT CLASSE 100 EVO



Blanc
BT364612

KIT CLASSE 100



Blanc
BT364618

Ecran vidéo	5"	5"
Mode silence "Ne pas déranger"	Oui	Oui
Mode professionnel "sonnez/entrez"	Oui	-
Nombre de sonneries	16	16
Solutions accessibilité	Boucle inductive Touches en relief	Boucle inductive Touches en relief
Ecran supplémentaire	BT344672 Écran blanc	BT344662 Écran blanc
Caméra platine de rue	Linéa 3000 grise BT343091 ⁽¹⁾	Linéa 2000



Composition des kits portiers audio-vidéo :

- 1 caméra platine de rue
 - 1 écran
 - 1 alimentation BUS 2 fils réf. BT346050
 - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 (kit Classe 100 uniquement)
- Les kits peuvent être complétés avec des caméras platines de rue et des écrans.

(1) Peut recevoir une visière anti-pluie réf. BT343051 (grise), à commander séparément



KITS PORTIERS AUDIO

KIT CLASSE 100



Blanc
BT364232

KIT CK2



Blanc
BT364211

Mains libres	Oui	Oui
Mode silence "Ne pas déranger"	Oui (volume son)	-
Mode professionnel "sonnez/entrez"	Oui	-
Nombre de sonneries	16	1
Solutions accessibilité	Touches en relief	4 touches physiques
Poste intérieur supplémentaire	BT344682	BT331650
Platine de rue	Linéa 3000 grise BT343071 ⁽¹⁾	Linéa 2000



Composition des kits portiers audio

- 1 platine de rue
- 1 poste intérieur
- 1 alimentation BUS 2 fils

Les kits peuvent être complétés avec des platines de rue et des postes intérieurs.



Retrouvez l'offre interphonie complète sur www.legrand.fr

Le choix en un coup d'œil.

Toutes les caméras connectées.



CAMÉRAS INTÉRIEURES CONNECTÉES




Blanche
BT391950



Noire
BT391951

Voir les images sur un smartphone	 App Home + Security	
Voir les images sur écran Classe 300X	Oui	
Connexion réseau	Wi-Fi bi-bande 2,4 et 5 GHz	
Alimentation	Branchement sur prise 2P+T ou via le socle PoE	
Reconnaissance faciale	Oui	
Système audio bidirectionnel	Oui	
Qualité d'image	2K HDR	
Vision nocturne	Oui	
Zoom	x16	
Champ de vision	130°	
Confidentialité	Oui (volet physique)	
Stockage des vidéos	Carte SD 8 Go fournie Extension possible jusqu'à 32 Go	
Socle PoE pour connexion réseau filaire	Blanc BT391954	Noir BT391955
Accessoire d'encastrement et de raccordement (230 V)	Blanc BT391956	Noir BT391957
Déclencher une alarme depuis un smartphone : Sirène Intérieure Intelligente Netatmo 110 dB. A associer aux caméras intérieures connectées	 NIS01-PRO	



SOCLE PoE : PERFORMANCE AUGMENTÉE

Pour préserver la bande passante Wi-Fi et sécuriser le flux d'images, la caméra peut être raccordée à un réseau Ethernet grâce à un socle PoE. Un seul câble Cat. 6_A (fourni) suffit pour l'alimentation et la transmission des images.



CAMÉRAS EXTÉRIEURES CONNECTÉES



Wi-Fi blanche
BT392050

Wi-Fi noire
BT392051

PoE blanche
BT392060

PoE noire
BT392061

Voir les images sur un smartphone



App Home + Security

Voir les images sur écran Classe 300X

Oui

Connexion réseau

Wi-Fi bi-bande 2,4 et 5 GHz

POE pour connexion filaire (RJ 45)

Alimentation

230 V~

PoE

Reconnaissance faciale

Oui

Différenciation personnes, animaux, véhicules

Oui

Système audio unidirectionnel
(écoute du son environnant)

Oui

Qualité d'image

2K HDR

Vision nocturne

Oui

Zoom

x16

Champ de vision

130°

Sirène 105 dB intégrée

Oui

Stockage des vidéos

Carte SD 16 Go fournie

Protection contre les intempéries et les UV

Oui

Eclairer les abords de la maison en toute sérénité :
projecteur à détection automatique, esthétique
identique à celle des caméras



Noir
BT392071



HOME + SECURITY

ALERTER EN CAS DE DÉTECTION DE FUMÉE...



NSA-PRO-FR

Détecteur de Fumée Intelligent avec alarme 85 dB

En cas de fumée, le détecteur déclenche automatiquement l'alarme et envoie une notification sur smartphone via l'App Home + Security.

... ET DE MONOXYDE DE CARBONE



NCO-PRO

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent avec alarme 85 dB

En cas de niveau toxique de monoxyde de carbone, le détecteur déclenche automatiquement l'alarme et envoie une notification sur smartphone via l'App Home + Security.



La conception, le choix des matériaux et des composants des portiers Classe 300X découlent d'un engagement constant : réduire l'impact environnemental et accélérer notre contribution au développement d'une société bas carbone.

CLASSE 300X

Pour un avenir durable.

Legrand réduit l'impact environnemental.



De la fabrication des produits à leur fin de vie, nous nous engageons à réduire l'impact carbone.



ÉCRAN CLASSE 300X : CONÇU EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L'alliance du verre, entièrement recyclable, et jusqu'à 80 % de plastique recyclé, permet de réduire l'impact environnemental.



Jusqu'à 80 %
de plastique recyclé

- 31 %
de consommation
en veille⁽¹⁾

- 33 %
d'émission de CO₂ ⁽¹⁾

UNE EMPREINTE CARBONE FORTEMENT RÉDUITE

Des résultats obtenus grâce à une consommation en mode veille réduite, des composants électroniques et un écran plus légers, et l'utilisation de matériaux recyclés.



DES EMBALLAGES 0% PLASTIQUE

En utilisant exclusivement du carton certifié FSC issu de forêts gérées durablement, nous garantissons une chaîne d'approvisionnement plus responsable.

⁽¹⁾ Sur tout le cycle de vie, par rapport au précédent modèle Classe 300X.

Se former pour bien maîtriser.

Les formations Innoval.



SE FORMER EN PRÉSENTIEL...

Les formations Innoval permettent d'allier théorie et pratique, d'optimiser les échanges et l'interactivité avec le reste du groupe et le formateur, expert en son domaine.

Elles proposent un maximum de travaux pratiques pour vous permettre de manipuler, câbler et configurer.



... PARTOUT EN FRANCE

Vous trouverez une formation en présentiel proche de chez vous :

- Au cœur de notre centre pilote à Limoges
- Dans nos 8 directions régionales/Innoval
- Sur nos sites de production
- Chez vous !



SE FORMER EN LIGNE

Avec nos formations en e-learning "Innoval en ligne", vous vous formez à distance et en toute autonomie, à votre rythme. Vous suivez les formations par étapes, suivant le temps dont vous disposez. Vous retrouvez des e-learning courts et pédagogiques pour comprendre l'essentiel.

Toujours à vos côtés.

Legrand vous accompagne au quotidien.



UN ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL

Quel que soit votre projet, votre responsable commercial Legrand est votre interlocuteur privilégié.



UNE ASSISTANCE À DISTANCE


Des conseillers à votre écoute au service Relations Pro pour vous apporter les réponses nécessaires à vos questions, par assistance téléphonique et vidéo.

Pour une meilleure qualité de service, nous pouvons nous connecter à vos installations à distance, grâce à l'adresse de connexion des portiers connectés.



TOUTES LES INFORMATIONS SUR LEGRAND.FR

Le site [legrand.fr](https://www.legrand.fr) vous donne accès à toutes les informations utiles : pages catalogue, schémas de câblage, fiches techniques...



Configurateur

2. Modifier les platines de rue

3. Choisir les postes intérieurs

Configurateur pour l'installation de portiers

Choisissez le type de bâtiment



Maison individuelle



Création de devis pour une maison individuelle >



Logement collectif



Création de devis pour un ou plusieurs immeubles >

Interphonie: découvrir le Service Schéma Portier

Mentions légales



Configurateur portiers Bticino. Bien vue l'aide au choix !

VOTRE OUTIL POUR CONFIGURER VOS SOLUTIONS D'INTERPHONIE EN MAISON INDIVIDUELLE ET LOGEMENT COLLECTIF

Le configurateur portier Bticino vous permet de :

- composer rapidement votre portier
- obtenir la liste des références associées et un devis
- imprimer votre configuration ainsi qu'un schéma de principe de câblage.

Vous sélectionnez le type de chantier et la configuration du logement.

Le configurateur vous propose une sélection de platines de rue et de postes intérieurs adaptés à votre projet.

Il liste ensuite toutes les références nécessaires, en indiquant leurs tarifs.

Le récapitulatif technique et le schéma de principe de câblage de votre étude sont prêts.




Le configurateur est accessible depuis le site www.legrand.fr : Espace professionnels/Outils/ Applis, logiciels et configurateurs



Découvrez les services portiers et contrôle d'accès dédiés aux logements collectifs : Espace professionnels/Services Pro/ Services études assistance exploitation et maintenance/Interphonie et contrôle d'accès



HOME + SECURITY



Toutes les informations nécessaires à la sécurité et à la confidentialité du compte utilisateur sont accessibles via un menu dédié.

Protection des données : **Legrand s'engage.**

DONNÉES PERSONNELLES : LEGRAND S'ENGAGE À COLLECTER LE STRICT MINIMUM

Pour assurer le respect de la vie privée des utilisateurs de l'App Home + Security, Legrand collecte uniquement les données⁽¹⁾ nécessaires au bon fonctionnement des produits.

Les données personnelles telles que le nom, le prénom, l'âge ou l'adresse ne sont pas requises lors de la création du compte utilisateur.

UN ACCÈS À L'APP HOME + SECURITY PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE


Pour assurer un niveau de sécurité élevé, l'utilisateur est guidé pour définir un mot de passe robuste, suffisamment sécurisé : il est invité à utiliser des lettres, des chiffres, des symboles, des majuscules et des minuscules. Une alerte avertit si ce mot de passe ne répond pas à ces exigences.

Délégué à la protection des données :

Legrand
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
Mail : fr-sm-data-protection-officer@legrand.com

(1) Données hébergées uniquement en Union Européenne

DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

59 avenue de la République
93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 73 305 333
@ : fr-dr-paris@legrand.com

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon - 59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 - 62 - 80

☎ : 0 805 129 129
@ : fr-dr-lille@legrand.com

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.com

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie
69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715
@ : fr-dr-lyon@legrand.com

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 - 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.com

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.com

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805
@ : fr-dr-nantes@legrand.com

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 - 61 - 76

☎ : 0 800 730 974
@ : fr-dr-rennes@legrand.com

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique
☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Contact : accessible sur legrandgroup.com

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

@ legrand.fr
facebook.com/LegrandFrance
linkedin.com/legrandfrance/
instagram.com/legrand_france/
youtube.com/legrandfrance/
pinterest.fr/legrandfrance/
tiktok.com/@legrandfrance



LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 765 345 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88