


Cassettes à splicer pour panneaux modulaires

Réf.(s) : 0 321 10/11/12/13/14/16/17/20/21/27/36/37/41
0 321 80/81/82/83/84/85/86/87/0 322 58/HVBL12



0 321 41

1. PRESENTATION

Cassettes fibre optique à splicer


Cassettes à raccorder, livrées avec support à pigtails amovible, avec zone de lovage. Possibilité de lovage avec presse-étoupe (vendue avec 2 PG11) ou avec Fan-out.

Reçoit tous les blocs optiques modulaires et adaptateurs haute densité MTP.

S'installent dans les panneaux modulaires réf. 0 321 75/76/77.



2. GAMME

 x 2	0 321 41	Splice cassette
	0 321 11 SC duplex HD pour 12 fibres monomode 0 321 21 SC duplex HD pour 12 fibres multimode 0 321 10 SC duplex pour 6 fibres monomode 0 321 12 SC apc duplex pour 6 fibres monomode 0 321 20 SC duplex pour 6 fibres multimode 0 321 13 LC duplex pour 6 fibres monomode 0 321 36 LC duplex pour 6 fibres multi. (aqua) 0 321 14 LC duplex pour 12 fibres monomode 0 321 16 LC apc duplex pour 12 fibres monomode 0 321 37 LC duplex pour 12 fibres multi. (aqua) 0 322 58 LC duplex pour 12 fibres multi. (lime) - HVBL12 LC duplex pour 12 fibres multi. (violet) 0 321 17 ST pour 6 fibres monomode 0 321 27 ST pour 6 fibres multimode	
		Monomode Bouchon rouge
		Multimode Bouchon noir

	Cassettes à splicer - livrées avec pigtails et blocs	
	0 321 80	Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc SC 6 fibres multi 0 321 20 + 6 pigtails SC OM3 1m 0 322 20
	0 321 82	Cassette FO à splicer 0 321 41 + Bloc SC 12 fibres multi 0 321 21 + 12 pigtails SC OM3 1m 0 322 20
	0 321 84	Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc SC 6 fibres mono 0 321 10 + 6 pigtails SC OS2 1m 0 322 41
	0 321 86	Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc SC 12 fibres mono 0 321 11 + 12 pigtails SC OS2 1m 0 322 41
	0 321 81	Cassette FO à splicer 0 321 41 + Bloc LC 6 fibres multi 0 321 23 + 6 pigtails LC OM3 1m 0 322 21
	0 321 83	Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc LC 12 fibres multi 0 321 24 + 12 pigtails LC OM3 1m 0 322 21
	0 321 85	Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc LC 6 fibres mono 0 321 13 + 6 pigtails LC OS2 1m 0 322 43
	0 321 87	Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc LC 12 fibres mono 0 321 14 + 12 pigtails LC OS2 1m 0 322 43

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

Références	A	B	C
0 321 41/80/81/82 0321 83/84/85/86/87	110	44	185
0 321 10/11/12/20/21	109	23	33
0 321 13/14/16/36/37/0 322 58/HVBL12			39
0 321 17/27			45



4. POIDS DES CASSETTES ET BLOCS (g)


Références	Poids
0 321 41/80/81/82 0321 83/84/85/86/87	195
0 321 10/11/12/13/14/16/17/20/21/27/36/37 0 322 58/HVBL12	50

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CASSETTES


■ 5.1 Caractéristiques matière

Polycarbonate
IP40

■ 5.2 Montage cassette



■ 5.3 Démontage cassette











■ 5.4 Température de stockage et utilisation :
Température de stockage et utilisation : - 10° C à + 60° C

6. REALISATION OFFRE CONFIGUREE

Consulter votre contact commercial Legrand.

7. COMPATIBILITE

Panneaux		Cassette à splicer	Blocs pour cassette à splicer							
					SM Bleu	SM APC Vert	MM Aqua	MM Violet	MM beige	MM Lime
Base 12	032175 	032141 	12 fibres	LC 	032114	032116	032137	HVBL12	-	032258
	SC 			032111	-	-	-	032121	-	
	032176 	6 fibres	LC 	032113	-	032136	-	-	-	
	032177 		SC 	032110	032112	-	-	032120	-	
				SM Bouchon rouge		MM Bouchon noir				
			ST 	032117		032127				