

Descrizione

Il telecomando radio (868MHz/bidirezionale) 4288 permette l'inserimento/disinserimento del sistema e degli scenari programmati sulla centrale con conferma tattile (vibrazione e scenari configurabili tramite software TiAlarm). Consente di conoscere lo stato dell'impianto, tramite segnalazione ottica e con la pressione del tasto centrale fornisce l'indicazione dello stato della batteria.

Certificazione: EN 50131 Grado 2 Classe Ambientale II

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	1 batteria al litio CR2032 (3V) fornita in dotazione
Durata batteria	5 anni max
Frequenza operative	868MHz
Umidità	95%
Temperatura operativa	(-10) – (+40) °C

Dati dimensionali


Ingombro: 58 x 30 x 15mm (A x L x P)

Messa in funzione

- Attivare la modalità acquisizione dal software TiAlarm;
- Premere 3" il pulsante (i)
- Per ulteriori informazioni sulle opzioni di regolazione fare riferimento al manuale del software TiAlarm.

Note

- I LED si accendono brevemente per confermare lo stato selezionato con la pressione di uno dei tasti di controllo.
- La funzione associata alla pressione breve e prolungata dei tasti di inserimento/disinserimento può essere programmata col software TiAlarm.

Vista frontale**Legenda**

- 1 - LED di segnalazione
- (A) INSERITO
 - (B) DISINSERITO
 - (C) INSERITO CON PARZIALIZZAZIONE
- 2 - Tasti di controllo
- (🔒) INSERITO
 - (🔓) DISINSERITO
 - (🔒) INSERIMENTO CON PARZIALIZZAZIONE
 - (i) STATO IMPIANTO / ACQUISIZIONE DISPOSITIVO (3")
 - (○) LIVELLO BATTERIA