



Céliane™

Розетки электрические немецкого стандарта


Кат. № (№): 0 671 45/52/53/61



0 671 53



0 671 52/61



0 671 45


1. ОПИСАНИЕ

Розетки электрические 16 А - 250 В с защитными шторками.

2. СЕРИЯ

Наименование	Кат. №
Розетка 2Ж+3, лицевая панель на защелках заказывается отдельно	0 671 53
Розетка 2Ж+3, лицевая панель на винтах заказывается отдельно	0 671 52
Розетка 2Ж+3, лицевая панель на защелках заказывается отдельно	0 671 61
Розетка 2Ж+3 с лицевой панелью и блокиратором	0 671 45

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)



Кат. №	A	B	C	D
0 671 45	45	45	31,7	8,4
0 671 53	45	45	34,6	5,4
0 671 52/61	45	45	31	5,4

4. ПОСЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

■ Кат. № 0 671 53

Тип зажимов: безвинтовые
Ёмкость зажимов: 2 x 2,5 мм²
Длина зачистки провода: 12 мм

■ Кат. № 0 671 52/61 - 0 671 45

Тип зажимов: винтовые
Ёмкость зажимов: 4 мм²
Длина зачистки провода: 10 мм
Тип отвертки: Posidrive № 1, Philips № 1, с прямым шлицем 4 мм

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 04
Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 20

■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Корпус: поликарбонат
Лицевая панель: Поликарбонат – не содержит галогенов

Огнестойкость:

850° C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.
650° C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем.тока
Ток: 16 А

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от минус 10° C до плюс 70° C
Температура эксплуатации: от минус 5° C до плюс 50°

6. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствуют действующим стандартам и регламентам.
См. е.каталог.