


Céliane™

Сенсорный выключатель 400 Вт с нейтралью

Кат. №№: 670 41




1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для включения освещения легким касанием.


2. СОСТАВ СЕРИИ

	Описание	Кат. №	Масса (г)
	Сенсорный выключатель 400 Вт с нейтралью	670 41	57,6

3. РАЗМЕРЫ



4. СБОРКА



* Не поставляется вместе с механизмом

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ (продолжение)


- 1 Механизм защелкивается на суппорте с задней стороны.
 - 2 Механизм в сборе с суппортом крепится винтами к коробке для скрытого монтажа.
 - 3 К механизму защелками крепится клавиша
 - 4 Рамка крепится защелками к суппорту
- Может комплектоваться лицевыми панелями Céliane всех цветов. Возможна вертикальная и горизонтальная установка в многоместные рамки.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Число зажимов: 3
Тип зажимов: винтовые
Сечение подключаемых проводников: 2 x 1,5 мм² или 1 x 2,5 мм²
Инструмент: плоская отвёртка 3,5 мм.
или Philips No. 1
или Posidriv No. 1
или комбинированная размера 0

Длина снятия изоляции: 8 мм

■ 5.1 Подключение к светильнику



■ 5.2 Подключение вместе с одним или несколькими механическими кнопочными выключателями



6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ 6.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK04
 Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20





} без клавиши

■ 6.2 Характеристики материалов

Крышка: поликарбонат
 Корпус: поликарбонат

■ 6.3 Электрические характеристики

Огнестойкость: 650 °C / 30 с
 Напряжение: 100-240 В
 Частота: 50/60 Гц

	①	②	③	④
				
240 В	Макс. 400 Вт	400 Вт	400 ВА	400 ВА
	Мин. 40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА
100 В	Макс. 200 Вт	200 Вт	200 ВА	200 ВА
	Мин. 40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА

- ① Лампа накаливания
- ② Галогенная лампа
- ③ Галогенная лампа сверхнизкого напряжения с ферромагнитным трансформатором
- ④ Галогенная лампа сверхнизкого напряжения с электронным трансформатором

■ 6.4 Температура окружающей среды

Температура хранения: от -10 до +70 °C
 Рабочая температура: от -5 до +50 °C

7. ЧИСТКА

Не требует чистки