


128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex - France
Tel: 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax: 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Salbei™
Kumanda Mekanizmaları

Referanslar: 7 671 00/01/02/03/04/06/08 - 7 672 00/01/02/03/04/06/08/66 - 7 673 00/01/02/03/04/06/08/66
7 674 00/01/02/03/04/06/08 - 7 675 00/01/02/03/04/06/08/66 - 7 676 00/01/02/03/04/06/08/66
7 677 00/01/02/03/04/06/08/66 - 7 678 00/01/02/03/04/06/08/66 - 7 679 00/01/02/03/04/06/08/66


7 671 00


7 671 02


7 671 03


1. KULLANIM


Mekanizmalar, tuş kapakları ve kaidelerle birlikte temin edilir.
Tekli ya da çoklu çerçevelerle tamamlanmalıdır.
Sıva altı ya da sıva üstü montaj.
Tırnaklı ya da vidalı montaj.

2. SERİ

Açıklama	Beyaz	Aluminyum	Antasit	Bej	Şampanya	Altın	Roze	Füme	İnci Beyazı
Anahtar	7 671 00	7 672 00	7 673 00	7 674 00	7 675 00	7 676 00	7 677 00	7 678 00	7 679 00
Vavien	7 671 01	7 672 01	7 673 01	7 674 01	7 675 01	7 676 01	7 677 01	7 678 01	7 679 01
Komütatör Vavien	7 671 02	7 672 02	7 673 02	7 674 02	7 675 02	7 676 02	7 677 02	7 678 02	7 679 02
Üçlü anahtar	7 671 03	7 672 03	7 673 03	7 674 03	7 675 03	7 676 03	7 677 03	7 678 03	7 679 03
Permütatör	7 671 04	7 672 04	7 673 04	7 674 04	7 675 04	7 676 04	7 677 04	7 678 04	7 679 04
Komütatör	7 671 06	7 672 06	7 673 06	7 674 06	7 675 06	7 676 06	7 677 06	7 678 06	7 679 06
Işıklı tek yönlü anahtarı	-	7 672 66	7 673 66	-	7 675 66	7 676 66	7 677 66	7 678 66	7 679 66
Işıklı Vavien	7 671 08	7 672 08	7 673 08	7 674 08	7 675 08	7 676 08	7 677 08	7 678 08	7 679 08

3. GENEL BOYUTLAR (mm)





A	B	C	D
76	76	45.5	14.5

4. MONTAJ

Vidalı bağlantı:
Bağlantı kapasitesi: 2 x 2,5 mm^2
Kablo soyma uzunluğu: 10 mm (ref 7 67x 03/04 için)

Otomatik bağlantı:
Bağlantı kapasitesi: 2 x 2,5 mm^2
Kablo soyma uzunluğu: 13 mm (ref 7 67x 00/01/02/06/08/66 için)
Faz kablo girişi kırmızı renk ile belirtilmiştir.

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

■ 5.1 Mekanik özellikler
Darbe koruma seviyesi: IK 04
IP koruma sınıfı: IP 20

■ 5.2 Malzeme Özellikleri
Tuş kapağı: ABS
Mekanizma: PC
Halojen içermez
UV (Ultraviyole) ışınlara dayanıklı

Kaide özellikleri:
- Ref 7 67x 00/01/02/06/08/66: PC - Gri RAL 7037
- Ref 7 67x 03/04: PC - Gri RAL 7037 + 10 % fiber glass

Self-extinguishing (kendiliğinden sönme):
- Çalışan parçaları yerinde tutan yalıtkan parçalar için = + 850° C / 30 sn
- Yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için + 650° C / 30 s

■ 5.3 Elektriksel Özellikler
Voltaj: 250 V~
Akım: 10 AX

■ 5.4 İklimsel Özellikler
Depolama sıcaklığı: - 10° C to + 70° C
C kullanım sıcaklığı: - 5° C to + 35° C

6. BAKIM

Yüzey kuru bir bez ile temizlenmelidir.
Aseton, katran çıkarıcı temizlik malzemeleri veya trikloroetilen kullanmayın.

Dikkat: Diğer bakım ürünlerinin kullanımından once test yapılmalıdır.

7. STANDART VE ONAYLAR

Tüm kurulum ve üretim standartları ile uyumlu.
Bkz e.katalog