

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel: 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax: 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Salbei™ Prizler


Referanslar: 7 671 14/15/16/17/18 - 7 672 14/15/16/17/18 - 7 673 14/15/16/17/18 7 674 14/15/16/17/18 - 7 675 14/15/16/17/18 - 7 676 14/15/16/17/18 7 677 14/15/16/17/18 - 7 678 14/15/16/17/18 - 7 679 14/15/16/17/18



7 679 15



7 679 16



7 679 18

1. KULLANIM

16 A - 250 V~.
Sıva altı ya da sıva üstü montaj.

2. SERİ

ALMAN STANDARDI


Topraklı Priz Tuş kapağı ve kaide ile birlikte temin edilir. Tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanmalıdır.	Beyaz Alüminyum Anrasit Bej Şampanya Altın Roze Füme İnci Beyazı	7 671 14 7 672 14 7 673 14 7 674 14 7 675 14 7 676 14 7 677 14 7 678 14 7 679 14
Çocuk Korumalı Topraklı Priz Tuş kapağı ve kaide ile birlikte temin edilir. Tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanmalıdır.	Beyaz Alüminyum Anrasit Bej Şampanya Altın Roze Füme İnci Beyazı	7 671 15 7 672 15 7 673 15 7 674 15 7 675 15 7 676 15 7 677 15 7 678 15 7 679 15
İkili Topraklı Priz Tekli buata montaj yapılır. Komple temin edilir. Mevcut buatta değişiklik yapmadan 1 yerine 2 priz kullanımına olanak verir.	Beyaz Alüminyum Anrasit Bej Şampanya Altın Roze Füme İnci Beyazı	7 671 16 7 672 16 7 673 16 7 674 16 7 675 16 7 676 16 7 677 16 7 678 16 7 679 16
Kapaklı Çocuk Korumalı Topraklı Priz Tuş kapağı ve kaide ile birlikte temin edilir. Tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanmalıdır.	Beyaz Alüminyum Anrasit Bej Şampanya Altın Roze Füme İnci Beyazı	7 671 18 7 672 18 7 673 18 7 674 18 7 675 18 7 676 18 7 677 18 7 678 18 7 679 18

2. SERİ

FR STANDARDI

FR Standardı Çocuk korumalı Topraklı Priz Tuş kapağı ve kaide ile birlikte temin edilir. Tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanmalıdır.	Beyaz Alüminyum Anrasit Bej Şampanya Altın Roze Füme İnci Beyazı	7 671 17 7 672 17 7 673 17 7 674 17 7 675 17 7 676 17 7 677 17 7 678 17 7 679 17

3. BOYUTLAR (mm)



Referanslar	A	B	C	D
Topraklı Prizler 7 6xx 14/15/17	76	76	44,5	13,5
İkili Topraklı Prizler 7 6xx 16	104	86	51,5	22,5
Kapaklı Topraklı Prizler 7 6xx 18	76	76	49	18

4. GIRIŞI

Vidalı Bağlantı
Bağlantı Kapasitesi: 2 x 2,5 mm²
Kablo soyma uzunluğu: - Prizler için = 9 mm
- İkili prizler için = 13 mm
Tornavida: Posidrive 1, Philips 1, düz tornavida 4 mm.

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

■ 5.1 Mekanik özellikler
IP koruma seviyesi: IP 31
Darbe koruma seviyesi: IK 04

■ 5.2 Malzeme Özellikleri
Polyglass
Malzeme: - Çerçeve ABS
- Priz tuş kapağı: PC
- Halojen free (Halojen içermez)
- UV (Ultraviyole)

Kaide malzemesi: - PC gri RAL 7037 + 10 % fiber glass
- Halojen free

Self-extinguishing (kendiliğinden sönme):
- çalışan parçaları yerinde tutan yalıtkan parçalar için: + 850° C / 30 s
- yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için: + 650° C / 30 s

■ 5.3 Elektriksel Özellikler
Voltage: 250 V~
Current: 16 A
Frequency: 50/60 Hz

■ 5.4 Climatic characteristics
Depolama sıcaklığı: - 10° C to + 70° C
Kullanım sıcaklığı: - 5° C to + 35° C

6. BAKIM

Yüzey kuru bir bezle temizlenmelidir.
Aseton, katran çıkarıcı temizlik maddeleri ya da trikloroetilen kullanılmamalıdır.

Dikkat: Diğer bakım ürünleri kullanımadan önce test yapılmalıdır.

7. STANDARTLAR VE ONAYLAR

Kurulum ve Üretim standartlarına uyumlu.
BKNZ - e. katalog.