
SOMMAIRE
Page

1. Description, utilisation	1
2. Gamme	1
3. Cotes d'encombrements	1
4. Caractéristiques générales	2
5. Conformités et agréments	2
6. Equipements livrés	2
7. Compléments d'installation	3

1. DESCRIPTION, UTILISATION


Coffrets encastrés de 1x18 à 4x18 modules, livrés avec boîte d'encastrement et porte, pour des installations résidentielles et petit tertiaire.

Encastrement dans murs brique, maçonnerie ou cloison sèche.

- Châssis équipé de rails, entraxe 150 mm
- Plastron amovible à la rangée à partir du coffret 2 rangées
- Reçoivent les accessoires platine perforée et plastron plein pour montage de produits non modulaires à partir du coffret 2 rangées
- Porte verrouillable par serrure à commander séparément.

2. GAMME


Référence	Rangées	Modules	Porte	Bornier
4 017 06	1	18	Fumée	T
4 017 07	2	18	Fumée	T
4 017 08	3	18	Fumée	T
4 017 09	4	18	Fumée	T
4 017 16	1	18	Blanche	T
4 017 17	2	18	Blanche	T
4 017 18	3	18	Blanche	T
4 017 19	4	18	Blanche	T
4 017 56	1	18	Fumée	T + N
4 017 57	2	18	Fumée	T + N
4 017 58	3	18	Fumée	T + N
4 017 59	4	18	Fumée	T + N
4 017 66	1	18	Blanche	T + N
4 017 67	2	18	Blanche	T + N
4 017 68	3	18	Blanche	T + N
4 017 69	4	18	Blanche	T + N

3. COTES D'ENCOMBREMENT
■ 3.1 Coffrets


Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4 017 06	493	288	20	105
4 017 07	493	496	20	105
4 017 08	493	650	20	111
4 017 09	493	800	20	111
4 017 16	493	288	20	105
4 017 17	493	496	20	105
4 017 18	493	650	20	111
4 017 19	493	800	20	111
4 017 56	493	288	20	105
4 017 57	493	496	20	105
4 017 58	493	650	20	111
4 017 59	493	800	20	111
4 017 66	493	288	20	105
4 017 67	493	496	20	105
4 017 68	493	650	20	111
4 017 69	493	800	20	111

3. COTES D'ENCOMBREMENTS (suite)**■ 3.2 Boîtes d'encastements**

Livrée avec un carton de protection



Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4 017 06/16/56/66	436	248	85
4 017 07/17/57/67	436	456	85
4 017 08/18/58/68	436	606	91
4 017 09/19/59/69	436	756	91

■ 3.3 Découpe pour encastrement de la boîte

Référence	Mur cloison sèche		Mur brique/maçonnerie	
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
4 017 06	437	249	> 437	> 249
4 017 07	437	457	> 437	> 457
4 017 08	437	607	> 437	> 607
4 017 09	437	757	> 437	> 757
4 017 16	437	249	> 437	> 249
4 017 17	437	457	> 437	> 457
4 017 18	437	607	> 437	> 607
4 017 19	437	757	> 437	> 757
4 017 56	437	249	> 437	> 249
4 017 57	437	457	> 437	> 457
4 017 58	437	607	> 437	> 607
4 017 59	437	757	> 437	> 757
4 017 66	437	249	> 437	> 249
4 017 67	437	457	> 437	> 457
4 017 68	437	607	> 437	> 607
4 017 69	437	757	> 437	> 757

4. CARACTERISTIQUES GENERALES**■ 4.1 Caractéristiques techniques**

- Coloris façades et portes opaques : Blanc RAL 9003
- Coloris boîte d'encastrement : Vert RAL 6011
- Indice de protection :
 - IP30 - IK05 sans porte
 - IP40 - IK07 avec porte
- Autoextinguibilité :
 - Boîtes d'encastements pour cloison sèche : 850°C
 - Châssis, façades et plastrons : 850°C
 - Portes : 750°C
- Double isolation classe II
- Tension d'emploi assignée : 400V AC - 50/60 Hz
- Tension d'isolement assignée : 400V AC - 50/60 Hz
- Intensité de court-circuit : 10 kA
- Température de stockage : -20°C à +70°C
- Température d'utilisation : -10°C à +60°C
- Température d'installation : -25°C à +60°C
- Courant maxi admissible :
 - 1x18M (4 017 06/16/56/66) : 90A
 - 2x18M (4 017 07/17/57/67) : 90A
 - 3x18M (4 017 08/18/58/68) : 125A
 - 4x18M (4 017 09/19/59/69) : 125A
- Puissances dissipées :
 - 1x18M (4 017 06/16/56/66) : 41W
 - 2x18M (4 017 07/17/57/67) : 62W
 - 3x18M (4 017 08/18/58/68) : 70W
 - 4x18M (4 017 09/19/59/69) : 78W
- Boîte d'encastrement équipée de pré-défonçables pour le passage des gaines
- Fixation possible des borniers isolés sur la boîte d'encastrement ou sur barreau plat 12x2 mm

■ 4.2 Matières

- Boîte d'encastrement, capot, plastron, supports de rail : Polystyrène HI
- Porte, vis ¼ de tour : Polycarbonate
- Charnières : Polyamide 6.6
- Rails : Acier galvanisé

5. CONFORMITÉS ET AGRÉMENTS

Conforme à l'IEC 60670-24

Conforme aux directives ROHS et REACH

Permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61439-3

6. EQUIPEMENTS LIVRÉS**■ 6.1 Borniers IP2 à vis**

Référence	T IP2	N IP2
4 017 06/16	1x25 ² + 12x16 ²	sans
4 017 07/17	1x25 ² + 16x16 ²	sans
4 017 08/18	1x25 ² + 21x16 ²	sans
4 017 09/19	2x25 ² + 33x16 ²	sans
4 017 56/66	1x25 ² + 12x16 ²	1x25 ² + 12x16 ²
4 017 57/67	1x25 ² + 16x16 ²	2 x (8x16 ²)
4 017 58/68	1x25 ² + 21x16 ²	3 x (8x16 ²)
4 017 59/69	2x25 ² + 33x16 ²	4 x (8x16 ²)

6. EQUIPEMENTS LIVRÉS (suite)

■ **6.2 Obturateurs**

Coloris : blanc RAL 9003

Référence	Nombre d'obturateurs
4 017 07/17/57/67	2 x 5M
4 017 08/18/58/68	
4 017 09/19/59/69	

7. COMPLÉMENTS D'INSTALLATIONS

■ **7.1 Kit de jumelage réf. 4 017 23**

Lot de 2



Permet la liaison horizontale et verticale entre coffrets

Compatible murs brique/maçonnerie

IP40 maintenu

Polystyrène R746


Autoextinguibilité : 850°C



■ **7.2 Pattes de fixation pour cloison sèche réf. 4 017 24**

Accessoire permettant la fixation du coffret dans un mur cloison sèche

	x 8
	x 4
	x 4





■ **7.3 Cloison de séparation horizontale réf. 4 017 22**

S'installe dans les coffrets 2, 3 et 4 rangées de 18 modules

Matière : Polystyrène, gris R746

Auto-extinguibilité : 850°C




7. COMPLÉMENTS D'INSTALLATIONS (suite)

■ **7.4 Platine perforée réf. 4 017 26**

Permet de remplacer le rail DIN pour intégration de produits non modulaires.

S'installe dans les coffrets 2, 3 et 4 rangées de 18 modules - Hauteur 150 mm

Matière : acier galvanisé



■ **7.5 Plastron plein réf. 4 017 25**



Accessoire de finition pour appareils non modulaires

S'installe dans les coffrets 2, 3 et 4 rangées de 18 modules

Plastron découpable

Matière : Polystyrène, blanc RAL 9003

Auto-extinguibilité : 850°C





■ **7.6 Barreau plat réf. 4 017 27**

Reçoit les borniers IP 2X

Longueur : 366 mm

Se fixe directement sur le chassis des coffrets 2, 3 et 4 rangées de 18 modules



■ **7.7 Verrou à clé réf. 0 019 66**



■ **7.8 Obturateurs**

Séparables par module ou demi-module

Coloris : blanc RAL 9003

Autoextinguibilité : 850°C

Réf. 0 016 60 : 5 modules

Réf. 0 016 62 : 13 modules

Réf. 0 016 64 : 18 modules

