



Mosaic™

Prises spéciales goulottes connexion rapide Standard Franco-Belge

Référence(s) : 4 500 08/09/10/11/12/13/14/15
4 500 22/23/24/25



4 500 08



4 500 23

1. DESCRIPTION

Prises avec éclips, puits droits pour montage avec support sur goulottes, équipées de connecteurs rapides.
Installer une prise par support.

2. GAMME

Prises équipées de connecteurs rapides - Wieland GST18i3

	2 x 2 P+T - 4 modules ○ Blanc ● Rouge à détrompage	4 500 08 4 500 10
	3 x 2 P+T - 6 modules ○ Blanc ● Rouge à détrompage	4 500 09 4 500 11


Prises équipées de connecteurs rapides - Wago Winsta

	2 x 2 P+T - 4 modules ○ Blanc ● Rouge à détrompage	4 500 12 4 500 14
	3 x 2 P+T - 6 modules ○ Blanc ● Rouge à détrompage	4 500 13 4 500 15

Prises équipées de serre-câbles

	2 x 2 P+T - 4 modules ○ Blanc ● Rouge à détrompage	4 500 22 4 500 24
	3 x 2 P+T - 6 modules ○ Blanc ● Rouge à détrompage	4 500 23 4 500 25

3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C
4 500 08/10/12/14	45,5	233	43
4 500 09/11/13/15	45,5	278	43
4 500 22/24	45,5	217	43
4 500 23/25	45,5	261	43

4. CONNEXION

Connexion rapide ne nécessitant pas d'outils.
Connexion Réf. 4 500 22/23/24/25 : bornes automatiques
Nombre de bornes : 6
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Serrage du serre-câble par vissage.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Socles : ABS
Enjoliveurs : PC
Sans halogène
Tenue aux UV
- Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Intensité : 16 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage et d'utilisation : - 15° C à + 70° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

Détrompeur

	● Rouge Se fixe directement sur la fiche 2 P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage.	0 502 99
---	--	----------

Supports		65 mm	85 mm
	4 modules	0 109 54	0 109 94
	6 modules	0 109 56	0 109 96

8. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue