

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex - France
Tel: 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax: 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Salbei™ Çerçeveler

Referanslar: 7 673 31/32/33/34/35/41/42/43/44/45/51/52/53/54/55/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85
7 675 31/32/33/34/35/41/42/43/44/45/51/52/53/54/55/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75
7 671 90/91 - 7 672 90/91 - 7 673 90/91 - 7 674 90/91 - 7 675 90/91 - 7 676 90/91 - 7 677 90/91 - 7 678 90/91 - 7 679 90/91



7 675 31




7 675 32

1. KULLANIM

Salbei tekli, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı çerçeveler farklı renk ve materyallerde mevcuttur.


2. SERİ

Tekli çerçeveler




Beyaz	7 673 31
Bej	7 673 41
Alüminyum	7 673 51
Antrasit	7 673 61
Şampanya	7 673 71
Açık Ahşap	7 673 81
Koyu Ahşap	7 675 31
İnci Beyazı	7 675 41
Füme	7 675 51
Altın	7 675 61
Roze	7 675 71

Etiket taşıyıcılı çerçeve



Beyaz	7 671 90
Alüminyum	7 672 90
Anrasit	7 673 90
Bej	7 674 90
Şampanya	7 675 90
Altın	7 676 90
Roze	7 677 90
Füme	7 678 90
İnci Beyazı	7 679 90


2li çerçeveler - Merkezler arası 71 mm - yatay ve dikey



Beyaz	7 673 32
Bej	7 673 42
Alüminyum	7 673 52
Antrasit	7 673 62
Şampanya	7 673 72
Açık Ahşap	7 673 82
Koyu Ahşap	7 675 32
İnci Beyazı	7 675 42
Füme	7 675 52
Altın	7 675 62
Roze	7 675 72


2. SERİ *(devam)*

3lü çerçeveler - Merkezler arası 71 mm - yatay ve dikey




Beyaz	7 673 33
Bej	7 673 43
Alüminyum	7 673 53
Antrasit	7 673 63
Şampanya	7 673 73
Açık Ahşap	7 673 83
Koyu Ahşap	7 675 33
İnci Beyazı	7 675 43
Füme	7 675 53
Altın	7 675 63
Roze	7 675 73

4lü çerçeveler - Merkezler arası 71 mm - yatay ve dikey




Beyaz	7 673 34
Bej	7 673 44
Alüminyum	7 673 54
Antrasit	7 673 64
Şampanya	7 673 74
Açık Ahşap	7 673 84
Koyu Ahşap	7 675 34
İnci Beyazı	7 675 44
Füme	7 675 54
Altın	7 675 64
Roze	7 675 74

5li çerçeveler Merkezler arası 71 mm - yatay ve dikey




Beyaz	7 673 35
Bej	7 673 45
Alüminyum	7 673 55
Antrasit	7 673 65
Şampanya	7 673 75
Açık Ahşap	7 673 85
Koyu Ahşap	7 675 35
İnci Beyazı	7 675 45
Füme	7 675 55
Altın	7 675 65
Roze	7 675 75

6li çerçeveler - Merkezler arası 71 mm - yatay ve dikey



Beyaz	7 671 91
Alüminyum	7 672 91
Anrasit	7 673 91
Bej	7 674 91
Şampanya	7 675 91
Altın	7 676 91
Roze	7 677 91
Füme	7 678 91
İnci Beyazı	7 679 91

3. GENEL BOYUTLAR (mm)



	A	B	C
Tekli çerçeve	86	86	10,5
2li çerçeve Merkezler arası 71 mm	86	157	10,5
3lü çeçreve Merkezler arası 71 mm	86	228	10,5
4lü çerçeve Merkezler arası 71 mm	86	299	10,5
5li çerçeve Merkezler arası 71 mm	86	370	10,5
6li çerçeve Merkezler arası 71 mm	86	441	10,5

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

■ **4.1 Mekanik Özellikler**
Darbe koruma seviyesi: IK 04

■ **4.2 Malzeme Özellikleri**
Polyglass
Malzeme: - ABS
- Halogen-free (halojen içermez)
- UV (Ultraviyole) ışınlara dayanıklı

Self-extinguishing: (kendiliğinden sönme) + 650° C / 30 s

■ **4.3 İklimsel Özellikler**
Depolama sıcaklığı: - 10° C to + 70° C
Kullanım sıcaklığı: - 5° C to + 35° C

5. TEMİZLİK

Yüzey kuru bir bezle temizlenmelidir.

Dikkat: Diğer bakım ürünleri kullanımadan önce test yapılmalıdır.

Aseton, katran çıkarıcı temizlik maddeleri ya da trikloroetilen kullanılmamalıdır.