

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel.: 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax: 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Salbei™
Kablo Çıkışı ve Boşluk Kapağı

Referanslar: 7 671 20/21 - 7 672 20/21 - 7 673 20/21 - 7 674 20/21 - 7 675 20/21 7 676 20/21 - 7 677 20/21 - 7 678 20/21 - 7 679 20/21



7 671 20



7 671 21


1. KULLANIM

Tuş kapağı ve kaide ile birlikte temin edilir.
Sıva altı ya da sıva üstü montaj.

2. SERİ

Kablo çıkışı. Maks kablo boyutu : 12 mm Tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanmalıdır.	Beyaz Alüminyum Anrasit Bej Şampanya Altın Roze Füme İnci Beyazı	7 671 20 7 672 20 7 673 20 7 674 20 7 675 20 7 676 20 7 677 20 7 678 20 7 679 20
Boşluk Kapağı Tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanmalıdır.	Beyaz Alüminyum Anrasit Bej Şampanya Altın Roze Füme İnci Beyazı	7 671 21 7 672 21 7 673 21 7 674 21 7 675 21 7 676 21 7 677 21 7 678 21 7 679 21

3. BOYUTLAR (mm)



Referanslar	A	B	C	D
Kablo Çıkışı 7 6xx 20	76	76	54	23
Boşluk Kapağı 7 6xx 21	76	76	43	12

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

■ 5.1 Mekanik özellikler
IP koruma seviyesi: IP 20
Koruma seviyesi: IK 02

■ 5.2 Malzeme Özellikleri
Polyglass

Malzeme: - Tuş kapağı: PC
- Halojen free (halojen madde içermez)
- UV Ultraviyole) ışınlara dayanıklı

Kaide malzemesi: - PC gri RAL 7037 + 10 % fiber glass
- Halojen free

Self-extinguishing (kendiliğinden sönme):
- çalışan parçaları yerinde tutan yalıtkan parçalar için: + 850° C / 30 s
- yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için: + 650° C / 30 s

■ 5.3 Elektriksel Özellikler
Voltaj: 250 V~
Akım: 16 A
Frekans: 50/60 Hz

■ 5.4 İklimsel Özellikler
Depolama sıcaklığı: - 10° C to + 70° C
Kullanım sıcaklığı: - 5° C to + 35° C

6. BAKIM

Yüzey kuru bir bezle temizlenmelidir.
Aseton, katran çıkarıcı temizlik maddeleri ya da trikloroetilen kullanılmamalıdır.

Dikkat: Diğer bakım ürünleri kullanımadan önce test yapılmalıdır.

7. STANDARTLAR VE ONAYLAR

Kurulum ve Üretim standartlarına uyumlu.
BKNZ - e. katalog.