
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Telephone: (+33) 05 55 06 87 87 - Fax: (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Salbei™
Energy Saver

Referanslar: 7 671 11 - 7 672 11 - 7 673 11 - 7 674 11 - 7 675 11
7 676 11 - 7 677 11 - 7 678 11 - 7 679 11



1. KULLANIM


Elektiği bir kart girişi ile kontrol eder.
Integral lighting slot.
Gecikmeli (kartın çıkarılmasından sonra yaklaşık 30 sn)
Tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanmalı.

2. SERİ

ENERGY SAVER

Odanın elekriğimi control etmek için (maks. Kart derinliği 54 mm)	Beyaz	7 671 11
	Alüminyum	7 672 11
	Antrasit	7 673 11
	Bej	7 674 11
	Şampanya	7 675 11
	Altın	7 676 11
	Roze	7 677 11
	Füme	7 678 11
	İnci Beyazı	7 679 11

3. GENEL BOYUTLAR (mm)



A	B	C	D
76	76	56	32

4. MONTAJ

Bağlanti kapasitesi: 2 x 2.5 mm²
Kablo soyma uzunluğu: 8 mm
Tornavida: düz 4 mm

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

■ 5.1 Mekanik özellikler
IP koruma seviyesi: IP 20
Darbe koruma seviyesi: IK 02

■ 5.2 Malzeme Özellikleri
Polyglass
Malzeme: - İç mekanizma: PC
- Tuş kapağı: ABS
- Halogjn free
- UV (Ultraviyole) ışınlara dayanıklı
Kaide malzemesi: - PC gri RAL 7037 + 10% fiber glass
Self-extinguishing (kendiliğinden sönme):
- çalışan parçaları yerinde tutan yalıtkan parçalar için: + 850° C / 30 s.
- yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için: + 650° C / 30 s.

■ 5.3 Elektriksel Özellikler
Voltaj: 230 V~
Akım: 2 A
Frekans: 50/60 Hz

■ 5.4 İklimsel Özellikler
Depolama sıcaklığı: - 10° C to + 70° C
Kullanım sıcaklığı: - 5° C to + 35° C

6. BAKIM

Yüzey kuru bir bezle temizlenmelidir.
Aseton, katran çıkarıcı temizlik malzemeleri ya da trikloroetilen kullanılmamalıdır.

Dikkat: Diğer bakım ürünleri kullanımadan önce test yapılmalıdır.

7. STANDARTLAR VE ONAYLAR

Kurulum ve Üretim standartlarına uyumlu.
BKNZ - e. katalog.