
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel: 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax: 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Salbei™
Çevirmeli Dimmer 300 W RLC + LED

Referanslar: 7 671 12 - 7 672 12 - 7 673 12 - 7 674 12 - 7 675 12
7 676 12 - 7 677 12 - 7 678 12 - 7 679 12




1. KULLANIM

Tüm yük tipleri için uygun çevirmeli dimmer .
Bir ya da birden daha fazla liht butonu ile AÇMA/KAPAMA ya da dimleme yapılabilir.
Işık seviyesi hafıza işlevi : Işık açıkdığında kapandığı zamanki ışık seviyesi ile açılır.
Soft-start and soft-stop özelliği (2 s).
Sınırsız dönen çevirilebilir düğme ortasından ON/OFF yapabilme özelliği.
Dimleme için çevirilebilir düğme sağa ya da sola çevirilmeli.
Vidalı ya da tırnaklı montaj.

2. RANGE

Tanım		
Çevirmeli dimmer 300 W 2-kablolu Tuş kapağı ve kaide ile birlikte temin edilir. Tekli ya da çoklu çerçeveler ile tamamlanmalıdır.	Beyaz	7 671 12
	Alüminyum	7 672 12
	Anrasit	7 673 12
	Bej	7 674 12
	Şampanya	7 675 12
	Altın	7 676 12
	Roze	7 677 12
	Füme	7 678 12
	İnci Beyazıl	7 679 20

3. SERİ (mm)




A	B	C	D
76	76	54	22


4. MONTAJ

Bağlantı kapasitesi: 2 x 2,5 mm²
Kablo soyma uzunluğu: 8 mm

5. KABLOLAMA



Liht butonu ile



6. TEKNİK ÖZELLİKLER

■ 6.1 Mekanik özellikler
IP koruma seviyesi: IP 40
Darbe koruma seviyesi: IK 02

■ 6.2 Malzeme Özellikleri
Polyglass




Malzeme: - Tuş kapağı: ABS
- Halojen free
- UV (Ultraviyole) ışınlara dayanıklı

Kaide malzemesi: - Pollikarbonat gri RAL 7037 + 10 % fiber glass
- Halojen free

Self-extinguishing (kendiliğinden sönme):
- çalışan parçaları yerinde tutan yalıtkan parçalar için: + 850° C / 30 s.
- yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için: + 650° C / 30 s.


■ 6.3 Elektriksel Özellikler
Voltaj: 100 to 240 V~
Frekans: 50-60 Hz
Standby Tüketim: 0,2 W

● ***Yük tablosu***

		R		L		C/L			
								Dimlenebilir 	Dimlenebilir **LED** 
									
200 V / 240 V	Max.	300 W	300 W	300 VA	300 VA	300 VA	300 VA	75 W or 10 lamps max.	75 W or 10 lamps max.
	Min.	5 W	5 W	5 VA	5 VA	5 VA	5 VA	5 W	5 W
100 V / 200 V	Max.	150 W	150 W	150 VA	150 VA	150 VA	150 VA	37 W or 10 lamps max.	37 W or 10 lamps max.
	Min.	5 W	5 W	5 VA	5 VA	5 VA	5 VA	5 W	5 W

(*)Sadece elektronik anahtarla çalışması tasarlanmış transformatörle kullanılır.

● ***C ya da L***



■ 6.4 İklimsel Özellikler
Depolama sıcaklığı : - 10° C to + 70° C
Kullanım sıcaklığı: 0° C to + 35° C

7. BAKIM

Yüzey kuru bir bezle temizlenmelidir.
Aseton, katran çıkarıcı temizlik maddeleri ya da trikloroetilen kullanılmamalıdır.

Dikkat: Diğer bakım ürünleri kullanımadan önce test yapılmalıdır.

8. STANDARTLAR VE ONAYLAR

Kurulum ve Üretim standartlarına uyumlu.
BKNZ - e. katalog.