

رقم الفئة: 0 601 95

وردة تثبيت معدات الإضاءة في السقف




1. الاستخدام

توصيل الجهاز لمعدات الإضاءة.
يمكن تركيبه على صندوق BESA.

2. النطاق

رقم الفئة	وردة تثبيت معدات الإضاءة في السقف
0 601 95	الغطاء والقاعدة

3. الأبعاد (مم)



Ø	ب	ج
88	30	21

4. التوصيل

نوع أطراف الاستقبال: مزودة ببراعي
موصلات: 8 x 0.75 mm² - 5 x 1.5 mm² - 4 x 2.5 mm² - 3 x 4 mm²
طول تقشير السلك: 7 مم
عزم الربط: 0.6 نيوتن
تعتبر الكابلات الصلبة والمرنة مقبولة

5. الخصائص الفنية

1.5 الخصائص الميكانيكية

الحماية من الصدمات الميكانيكية: IK 04
الحماية من الأجسام الصلبة والسوائل: IP 20

2.5 الخصائص المادية

- مادة الغطاء: البورينا

- القاعدة: PC

- مادة غطاء طرف الاستقبال: PC

- أطراف الاستقبال L/N/E: نحاسية

- البراعي: فولاذ رقيق، مطلي

- الإطفاء الذاتي:

+ 850 درجة مئوية/30 ثانية لعزل الأجزاء المثبتة للأجزاء الكهربائية.

+ 650 درجة مئوية/30 ثانية للمكونات العازلة الأخرى.

3.5 الخصائص الكهربائية

الجهد الكهربائي: 250 فولت ~

التيار: 6 أمبير

4.5 خصائص الطقس

درجة حرارة التخزين: أقل من 5 درجات مئوية إلى أكثر من 60 درجة مئوية

درجة حرارة الاستخدام: أقل من 5 درجات مئوية إلى أكثر من 40 درجة مئوية

6. التنظيف

تنظيف السطح باستخدام قطعة قماش.
يحظر استخدام: الأسيتون، مزيلات القار، رابع كلوريد الإيثيلين

تحذير: يجب إجراء اختبار تمهيدي إذا كان سيتم استخدام منتجات تنظيف محددة.

7. المعايير والاعتمادات

BS 67