

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex - France
Tel: 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax: 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Salbei™
Liht Butonları ve panjur/stor

Referanslar: 7 671 05/09/68/69 - 7 672 05/09/67/68/69 - 7 673 05/09/67/68/69 - 7 674 05/09/68/69 7 675 05/09/67/68/69 - 7 676 05/09/67/68/69 - 7 677 05/09/67/68/69 - 7 678 05/09/67/68/69 7 679 05/09/67/68/69



7 671 05



7 671 68


1. KULLANIM


Mekanizmalar, tuş kapakları ve kaidelerle birlikte temin edilir.
Tekli ya da çoklu çerçevelerle tamamlanmalıdır.
Sıva altı ya da sıva üstü montaj.
Tırnaklı ya da vidalı montaj.

2. SERİ

Açıklama	Beyaz	Aluminyum	Antrasit	Bej	Şampanya	Altın	Roze	Füme	İnci Beyazı
Liht Butonu NA-NK	7 671 05	7 672 05	7 673 05	7 674 05	7 675 05	7 676 05	7 677 05	7 678 05	7 679 05
Işıklı Liht Butonu NA-NK	-	7 672 67	7 673 67	-	7 675 67	7 676 67	7 677 67	7 678 67	7 679 67
Komütatör Liht NA-NK	7 671 68	7 672 68	7 673 68	7 674 68	7 675 68	7 676 68	7 677 68	7 678 68	7 679 68
Panjur/stor Anahtarı	7 671 09	7 672 09	7 673 09	7 674 09	7 675 09	7 676 09	7 677 09	7 678 09	7 679 09
PAnjur/Stor Liht	7 671 69	7 672 69	7 673 69	7 674 69	7 675 69	7 676 69	7 677 69	7 678 69	7 679 69

3. GENEL BOYUTLAR (mm)





A	B	C	D
76	76	45,5	14,5

4. MONTAJ

Vidalı bağlantı:
Bağlantı kapasitesi 2 x 2,5 mm^2
Kablo soyma uzunluğu: 8 mm (ref 7 67x 09/69 için)

Otomatik bağlantı:
Bağlantı kapasitesi: 2 x 2,5 mm^2
Kablo soyma uzunluğu: 13 mm (ref 7 67x 05/07/67/68 için)

Faz kablo girişi kırmızı renk ile belirtilmiştir.

5. TEKNİK ÖZELLİKLER

■ 5.1 Mekanik özellikler
Darbe koruma seviyesi: IK 04
IP koruma sınıfı: IP 20

■ 5.2 Malzeme Özellikleri
Tuş kapağı: ABS
Mekanizma: PC Halojen içermez
UV (Ultraviyole) ışınlara dayanıklı
Tırnaklar: metal

Kaide özellikleri:
- PC Gri RAL 7037
- PC Gri RAL 7037 + 10 % fiber glass (7 67x 09 için)

Self-extinguishing (kendiliğinden sönme):
Çalışan parçaları yerinde tutan yalıtkan parçalar için: + 850° C / 30 sn
Yalıtkan malzemeden yapılan diğer parçalar için: + 650° C / 30 s.

■ 5.3 Elektriksel Özellikler
Voltaj: 250 V~
Akım: - 6 A (ref 7 67x 05/07/67/68/69 için)
- 6 AX (ref 7 67x 09 için)

■ 5.4 İklimsel Özellikler
Depolama sıcaklığı: - 10° C to + 70° C
C kullanım sıcaklığı: - 5° C to + 35° C

6. BAKIM

Yüzey kuru bir bez ile temizlenmelidir.
Aseton, katran çıkarıcı temizlik malzemeleri veya trikloroetilen kullanmayın.

Dikkat: Diğer bakım ürünlerinin kullanımından once test yapılmalıdır.

7. STANDART VE ONAYLAR

Tüm kurulum ve üretim standartları ile uyumlu.
Bkz e.katalog.